

[Afficher tous les 11 produits de la même famille.](#)

OBIS XT, 60 mW, 349 nm

See More by [Coherent®](#)



Stock **#75-320** NOUVEAU CONTACT

-

1

+

€33.830⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€33.830,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

 Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
Temps d'Échauffement (minutes):	
<5	
Fabricant:	
Coherent®	
Type de Laser:	
Diode Pumped Solid State	
Classe CDRH:	
IIIb	
Numéro de Modèle:	
1371123	

Propriétés physiques et mécaniques	
125.0 x 70.0 x 36.5	Dimensions (mm):
450	Poids (g):
<5	Stabilité de Pointage (µrad/°C):
<30	Stabilité de Pointage (µrad):
Propriétés optiques	
100:1	Polarisation:
TEM ₀₀	Mode Spatial:
348.80	Longueur d'Onde (nm):
≤1.1	Qualité Mode, M ² :
±0.05	Tolérance Diamètre du Faisceau (mm):
0.7	Diamètre du Faisceau (mm):
Full-Angle: <0.8	Divergence de Faisceau (mrad):
UV	Couleur:
Electrical	
60	Puissance de Sortie (mW):
≤0.25% (20Hz to 20MHz)	Bruit RMS:
Connectivité matérielle & interfaçage	
Free Space	Type de Sortie:
Environnement & durabilité	
+10 to +35	Température d'Utilisation (°C):
Conformité réglementaire	
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Conception compacte et thermiquement efficace pour faciliter l'intégration dans les systèmes des sciences de la vie
- Options de longueur d'onde de 320, 349 et 640 nm disponibles
- Contrôleur intégré avec interfaces RS-232, RS-485 et USB

Les Systèmes de Laser OBIS XT de Coherent constituent une extension avancée des lasers OBIS LS/LX, offrant de puissantes performances dans les longueurs d'onde de l'ultraviolet et du visible. Ces lasers sont disponibles dans les longueurs d'onde UV de 320 et 349 nm, avec des options de puissance de sortie allant de 20 à 150 mW, et une option de longueur d'onde plus puissante de 640 nm avec des puissances de sortie de 400 ou 500 mW. Des interfaces de communication flexibles, notamment RS-232, RS-485 et USB, permettent une intégration transparente et un contrôle en temps réel dans des applications complexes. Les Systèmes de Laser OBIS XT de Coherent sont conçus pour simplifier l'intégration dans les systèmes, grâce à leur forme compacte, leur contrôleur intégré, ainsi qu'un faible dégagement thermique. Cela réduit le besoin de refroidissement externe et simplifie la mise en œuvre par les OEM et les utilisateurs finaux. Les lasers OBIS XT sont idéaux pour une large gamme d'applications, y compris les sciences de la vie, le biomédical, la cytométrie en flux, le séquençage de l'ADN et la microscopie à fluorescence.