

[Afficher tous les 3 produits de la même famille.](#)

Laser Clé en Main à Fréquence Unique, 639 nm, 200 mW



Single Frequency Turnkey Lasers (Power Supply Included)

Stock **#23-746** 1 In Stock

-

1

+

€12.640⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€12.640,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

 Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Caractéristiques du produit	
<5	Temps d'Échauffement (minutes):
Solid State	Type de Laser:
Class IIIb	Classe CDRH:
Propriétés physiques et mécaniques	
Stabilité de Pointage après Échauffement	

<0.05	(mrad/°C):
Propriétés optiques	
100:1 (minimum)	Polarisation:
TEM ₀₀	Mode Spatial:
639.00 ±1	Longueur d'Onde (nm):
<1.2	Qualité Mode, M ² :
<1	Diamètre du Faisceau (mm):
<1.5	Divergence de Faisceau (mrad):
Red	Couleur:
0.01	Largeur de la ligne spectrale (pm):
Electrical	
200	Puissance de Sortie (mW):
<2	Stabilité de Puissance (%):
<0.5%	Peak-to-Peak Noise:
Connectivité matérielle & interfaçage	
Free Space	Type de Sortie:
Environnement & durabilité	
+10 to +40	Température d'Utilisation (°C):
Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 233:

Description produit

- Fonctionnement à une seule fréquence et à un seul mode transversal
 - Largeur de raie spectrale étroite <0,00001 nm
 - Longueurs d'onde de 532, 639 et 1064 nm
 - [Lasers Clé en Main à Prix Économique](#) de 405 à 1064 nm également disponibles
- Les Lasers Clé en Main à Fréquence Unique sont des lasers à l'état solide pompés par diode (DPSS) à onde continue conçus pour un fonctionnement à fréquence unique et à mode transversal unique. Ces lasers fonctionnent à une longueur d'onde fixe de 532, 639 ou 1064 nm et présentent à la fois une largeur de raie spectrale étroite de <0,00001 nm et une grande longueur de cohérence de >50 m. Ces caractéristiques, associées à une puissance de sortie élevée de 200 mW, font de ces lasers des outils idéaux pour des applications telles que la microscopie confocale, où une luminosité élevée et des longueurs d'onde précises sont nécessaires, ou l'interférométrie, où de grandes longueurs de cohérence sont requises pour une meilleure résolution des détails. Les Lasers Clé en Main à Fréquence Unique ont une conception compacte, permettant une intégration facile dans les installations de cytométrie en flux, de spectroscopie Raman, d'holographie, de microscopie à fluorescence et de laboratoires de recherche et développement.

Remarque : Alimentation électrique incluse.