

[Afficher tous les 102 produits de la même famille.](#)

6,5 mm Diamètre x 6 mm EFL, Lentille Condenseur



Stock **#43-480** **20+ In Stock**

[D'autres traitements](#)

1 €27²⁵

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité

Qté 1-10	€27,25 prix unitaire
Qté 11-49	€24,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Condenser Lens **Type:**

Propriétés physiques et mécaniques

6.50 **Diamètre (mm):**

3.75 ±0.1 **Épaisseur Centrale CT (mm):**

Protective as needed **Biseau:**

Plano **Shape of Back Surface:**

Propriétés optiques

6.00 **Distance Focale EFL (mm):**

0.58 **Ouverture Numérique NA:**

Float Glass **Substrat:** □

±7 **Tolérance Distance Focale (%):**

Uncoated **Traitement:**

80-50 (typical) **Qualité de Surface:**

0.86 **f#:**

Plano **Rayon R₂ (mm):**

350 - 2000 **Gamme de Longueur d'Onde (nm):**

Infinite **Conjugate Distance:**

Conformité réglementaire

[Conforme](#) **RoHS 2015:**

[Conforme](#) **Reach 219:**

[Visionner](#) **Certificate of Conformance:**

Description produit

- Lentilles d'illumination Moulées
- Conception Asphérique ou Sphérique
- Grandes Ouvertures Numériques

Les lentilles condenseur sont des lentilles conçues pour les applications d'illumination. Dotées de grandes ouvertures et de courtes distances focales, les lentilles condenseur sont couramment utilisées en applications d'émetteur-détecteur, les applications de projection, ou les applications d'illumination de Koehler. Les lentilles condenseur asphériques sont moulées sur la surface asphérique et sont meulées et polies sur la face opposée, offrant une performance supérieure. Les lentilles condenseur plano-convexes (PCX) sont moulées sur les deux faces, ce qui apporte une excellente valeur.

Informations techniques

