

Objectif à distance focale de 6 mm, capteur de 1"



6mm Focal Length Lens, 1" Sensor Format, #13-755

Stock #13-755 16 In Stock

-

1

+

€1.161⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€1.161,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

 Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

1" Format Fixed Focal Length Lenses

Series:

Fixed Focal Length Lens

Type:

Propriétés physiques et mécaniques

Variable

Option Iris:

Longueur (mm):

56.20	
	Diamètre Max. (mm):
54.0	
	Diamètre Externe (mm):
54	
	Poids (g):
215	

Propriétés optiques	
	Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1":
96.8°	
	Cercle Image Max. (mm):
16.00	
	TV Distortion (%):
<-1.8	
	Distance Focale FL (mm):
6.00	
	Distance de Travail (mm):
100 - ∞	
	Ouverture (f/#):
f/1.8 - f/11	
	Distorsion maximum (%):
< -1.8%	
	Lens Wavelength Range:
VIS	

Capteur	
	Taille maximale du capteur:
1"	
	Pixel Size (µm):
5.00	

Filetage & montage	
	Filetage Filtre:
N/A	
	Monture:
C-Mount	

Conformité réglementaire	
	RoHS 2015:
Dispensé	
	Certificate of Conformance:
Visionner	
	REACH 241:
Contains SVHC(s)	

Description produit

- Objectif de monture C pour capteurs jusqu'à 1,1"
- Objectifs « rapides » pour un débit accru
- Distances focales de 6 mm à 75 mm

Les Objectifs à Distance Focale Fixe pour Capteurs de 1" fournissent une luminosité élevée (f/1,4) et une haute résolution sur l'ensemble du capteur de la caméra, ce qui permet d'obtenir d'excellentes images même dans des conditions d'éclairage moins favorables. Proposée en 8 distances focales de 6 mm à 75 mm, cette famille complète couvre de nombreuses applications sur le marché aujourd'hui. Conçus pour minimiser la distorsion, ces objectifs fournissent une image parfaite pour un opérateur humain ou un système automatisé. Les Objectifs à Distance Focale Fixe pour Capteurs de 1" sont également dotés d'une monture d'objectif standard de monture C pour une intégration facile avec les [caméras](#) de vision industrielle que nous offrons. Tous les objectifs se composent d'un filetage filtre au devant permettant l'intégration de nombreux [filtres optiques](#).