

TECHSPEC® 700-1200nm, OD 1,00, Filetage M25,5 x 0,5, Filtre ND Non Réfléchissant



Stock #66-733

CONTACT

-

1

+

€161<sup>,00</sup>

AJOUTER AU PANIER

| Prix sur Quantité |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Qté 1-9           | €161,00 prix unitaire            |
| Qté 10-25         | €144,00 prix unitaire            |
| Need More?        | <a href="#">Demande de Devis</a> |

!

 Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Type:

Neutral Density Filter

Numéro de Stock Filtre Non-Monté:

#63-410

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):

28.00

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| 22.0                     | Ouverture Utile CA (mm):       |
| Propriétés optiques      |                                |
| 1.0                      | Densité Optique OD:            |
| B270                     | Substrat: □                    |
| Non-Reflective ND        | Traitement:                    |
| 10.00                    | Transmission (%):              |
| 700 - 1200               | Gamme de Longueur d'Onde (nm): |
| Filetage & montage       |                                |
| M25.5 x 0.50             | Filetage Filtre:               |
| 9.9                      | Épaisseur de Monture (mm):     |
| Conformité réglementaire |                                |
| Visionner                | Certificate of Conformance:    |

## Description produit

- Filtres ND VIS et Proche IR, Filetés pour Objectifs d'Imagerie
- Variété de Densités Optiques
- Empilez des Filtres pour des Transmissions à Façon

Nos [Filtres Absorbants TECHSPEC® à Densité Neutre](#) et [Filtres TECHSPEC® NIR Non Réflechissants](#) sont désormais disponibles avec des montures M25,5 et M30,5 permettant de les utiliser au devant d'objectifs d'imagerie. Les filtres à Densité Neutre (ND) sont utiles pour limiter l'énergie lumineuse atteignant le capteur d'une caméra. En utilisant des filtres ND à la place d'un iris permet ainsi de limiter la profondeur de champ de l'image, éliminant les erreurs parallaxes et autres artifices pouvant nuire à votre système de vision industrielle.

Nous avons spécifiquement conçu nos montures pour permettre le maintient de filtres ayant des épaisseurs allant jusqu'à 6,5mm, offrant à l'utilisateur la possibilité d'empiler plusieurs filtres ND pour créer des transmissions à façon. Les Densités Optiques sont additives, impliquant que si vous ajoutez un filtre ayant une OD 0,4 et l'un de 1,3, la densité optique obtenue sera alors de 1,7.