

[Afficher tous les 32 produits de la même famille.](#)

**TECHSPEC®** Prisme « Coins de Cube », 7,16 mm, traité argent et NIR II



N-BK7 Corner Cube Retroreflectors with Black Overpaint

Stock **#12-488** **9 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €233<sup>00</sup>

**AJOUTER AU PANIER**

Prix sur Quantité	
Qté 1-5	€233,00 prix unitaire
Qté 6-25	€187,00 prix unitaire
Qté 26-49	€175,00 prix unitaire
Need More?	<a href="#">Demande de Devis</a>

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

**Caractéristiques du produit**

Retroreflector

Type:

Black Overpaint is 30-60µm Thick

Remarque:

**Propriétés physiques et mécaniques**

Diamètre (mm):

7.16 +0.0/-0.1

**Hauteur (mm):**

6.10

**Biseau:**

Protective as needed

**Ouverture Utile (%):**

85

**Tolérance Hauteur (mm):**

±0.5

## Propriétés optiques

**Déviat ion de Faisceau (arcsec):**

10

**Traitement:**

S1 Silver with protective overcoat (black overpaint) & S2 NIR II

**Substrat:**

N-BK7

**Qualité de Surface:**

60-40

**Orientation de l'Image:**

Left-Handed

**Spécification du Traitement:**

Reflective Surfaces:  $R_{abs} > 97\%$  FROM400 - 2500nm @ 0° AOI  
 $R_{avg} > 98\%$  FROM400 - 2500nm @ 0° AOI  
Entrance:  $R_{abs} \leq 1.5\%$  @ 750 - 800nm,  $R_{abs} \leq 1.0\%$  @ 800 - 1550nm,  $R_{avg} \leq 0.7\%$  @ 750 - 1550nm

**Déviat ion du Faisceau (°):**

180

**Gamme de Longueur d'Onde (nm):**

750 - 1550

**Damage Threshold, By Design:**

Entrance: 8 J/cm<sup>2</sup> @ 1064nm, 10ns  
Reflective Surfaces: 0.5 J/cm<sup>2</sup> @ 1064nm, 10ns

**Power (fringes) @ 632.8nm:**

0.25

**Irregularity (fringes) @ 632.8nm:**

0.25

## Conformité réglementaire

**RoHS 2015:**

Conforme

**Reach 219:**

Conforme

**Certificate of Conformance:**

[Visionner](#)

## Besoin de spécifications différentes ou de modifications ?

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.

Nos capacités comprennent :

- Dimensions, matériaux, traitements, etc. personnalisés
- Qualité de surface et planéité de surface de haute précision
- Tolérances serrées et géométries complexes
- Production évolutive – du prototype à la série

En savoir plus sur nos [capacités de fabrication sur mesure](#) ou soumettre une demande [ici](#).

## Description produit

- Lumière Incidente est Rétro-Réfléchi e à la Source
- Déviat ion de Faisceau Pouvant Atteindre 3 Secondes d'Arc
- Idéaux pour l'arpage et l'alignement
- Également Disponibles [Montés](#)

Les Rétroreflecteurs à Coins de Cube en N-BK7 TECHSPEC® sont conçus pour réfléchir tout rayon ou faisceau entrant la face du prisme, peu importe l'orientation de celui-ci, de retour sur lui-même. Un miroir réalisera cela uniquement à l'angle d'incidence normal. Suite à cela, les rétroreflecteurs à coins de cube sont idéaux lorsqu'un alignement de précision est difficile ou prend du temps. Les Rétroreflecteurs à Coins de Cube en N-BK7 TECHSPEC® sont disponibles avec les surfaces dièdres non traitées ou argentées. La couche d'argent offre un plus grand angle d'acceptation tandis que l'option non traitée, qui repose sur une réflexion interne totale, offre une réflectivité optimale. La face d'entrée est disponible non traité e ou revêtu e d'un traitement antireflet optimisé pour les longueurs d'ondes visibles ou proche IR, y compris 1064 nm et 1550 nm.

N-BK7 Corner Cube Retroreflectors provide high-reflectance cube performance with total internal reflection. Ideal for laser alignment, metrology, and interferometry applications requiring consistent optical return paths. Compact, durable, and designed for maximum angular accuracy without the need for precise alignment.

### FAQ(s)

**What is the benefit of N-BK7 glass in this cube reflector?**

N-BK7 offers excellent transmission in the visible to near-infrared range and high durability, making it suitable for a wide range of environments.

**Do these retroreflectors require alignment?**

No—corner cubes automatically return beams parallel to the input, eliminating the need for precise alignment.

**Can these be used in laser-based applications?**

Yes, they are commonly used in laser interferometry, alignment systems, and metrology due to their consistent beam return path.

**Are AR coatings available?**

Yes, Edmund Optics offers both uncoated and broadband AR-coated options to enhance performance across various wavelengths.

## Informations techniques

A (mm)	B (mm)	Stock No. Uncoated	Stock No. Silver Coated	Stock No. Silver and VIS 0° Coated	Stock No. Silver and NIR II Coated
7.16	6.1	#65-250	#43-305	#48-605	#12-488
12.7	10.16	#43-296	#45-202	#48-606	#12-489
25.4	19.05	#43-297	#45-187	#48-607	#12-490
38.1	29.21	#43-298	#45-189	#48-608	N/A
50.8	38.1	#43-299	#45-191	#48-609	N/A
63.5	48.26	#43-300	#48-593	#48-616	N/A
76.2	57.15	#43-301	#48-594	#48-617	N/A

