

[Afficher tous les 8 produits de la même famille.](#)

Objectif à Distance Focale Fixe de Mégapixels, 75 mm



MegaPixel Fixed Focal Length Lenses

Stock **#64-869** [CONTACT](#)

-

1

+

€473⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€473,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

i Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

MegaPixel Fixed Focal Length Lenses	Series:
Fixed Focal Length Lens	Type:

Propriétés physiques et mécaniques

Variable	Option Iris:
	Longueur (mm):

57.75	
	Diamètre Max. (mm):
35.00	
	Diamètre Externe (mm):
35	
	Poids (g):
113.00	
	Max. Protrusion Derrière (mm):
4.00	

Propriétés optiques	
Champ de Vision @ Distance de Travail Min. (mm):	22.50
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":	5.00°
Cercle Image Max. (mm):	11.00
Distance Focale FL (mm):	75.00
Distance de Travail (mm):	300 - ∞
Ouverture (f/#):	f/2.8 - f/16
Distorsion maximum (%):	-0.43
Lens Wavelength Range:	VIS

Capteur	
Taille maximale du capteur:	2/3"
Pixel Size (µm):	6.20

Filetage & montage	
Filetage Filtre:	M30.5 x 0.50
Monture:	C-Mount

Conformité réglementaire	
RoHS 2015:	Dispensé
Reach 224:	Contains SVHC(s)
Certificate of Conformance:	Visionner

Description produit

Remove focus limit screw to focus past 1.2m.

- Objectif de monture C pour capteurs jusqu'à 2/3"
- Idéaux pour la vision industrielle à un prix économique
- Distances focales de 5 mm à 75 mm

Nos Objectifs Mégapixels à Distance Focale Fixe sont conçus pour l'imagerie à haute résolution. Ces objectifs sont idéaux pour des applications de vision industrielle soumises aux contraintes d'espace exigeantes. Les objectifs complètent la résolution de nombreuses caméras MegaPixels aux formats 1/2" ou 2/3". Une faible distorsion et une haute résolution permettent ces objectifs à prix économique de produire un contraste élevé par rapport aux standard CCTV et objectifs compacts. Les Objectifs MegaPixel à Distance Focale Fixe sont disponibles pour des longueurs focales allant de 5 à 75 mm. Les vis de verrouillage de la focalisation et de l'iris manuels permettent d'utiliser ces objectifs dans des environnements à fortes vibrations. Les applications typiques comprennent l'[automatisation industrielle](#), l'inspection et le travail macro.

Remarque : Pour l'objectif #64-869 de 75 mm FL, retirez la vis de blocage de la mise au point pour focaliser au-delà de 1,2 m.

Informations techniques

#64-869 75mm Megapixel Fixed Focal Length Lens



