

[Afficher tous les 67 produits de la même famille.](#)

## Collimateur Fibre Optique avec Connecteur SMA de LightPath 354260 | alignement à 780 nm, NA de 0,16

See More by [Lightpath®](#)



Fiber Optic Collimator and Focuser Assemblies



Stock #47-228 **3 In Stock**

- 1 + €232<sup>00</sup>

**AJOUTER AU PANIER**

### Prix sur Quantité

Qté 1-10	€232,00 prix unitaire
Qté 11-25	€205,00 prix unitaire
Qté 26-49	€193,00 prix unitaire
Need More?	<a href="#">Demande de Devis</a>

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

### Caractéristiques du produit

Numéro de Stock des Lentilles Lightpath:  
354260

Fiber Collimator	Type:
#37-099	Lentille incluse:
<b>Propriétés physiques et mécaniques</b>	
5.00	Ouverture Utile CA (mm):
Protective as needed	Biseau:
304L Stainless Steel Housing	Construction:
11.00	Diamètre du Logement (mm):
20.2	Longueur du Logement (mm):
<b>Propriétés optiques</b>	
15.29 @ 780nm	Distance Focale EFL (mm):
0.16	Ouverture Numérique NA:
D-ZK3	Substrat: □
BBAR (600-1050nm)	Traitement:
R <sub>abs</sub> <1.0% @ 600 - 1050nm	Spécification du Traitement:
40-20	Qualité de Surface:
3.13	f#:
61.16	Nombre d'Abbe (v <sub>d</sub> ):
1.586	Indice de Réfraction (n <sub>d</sub> ):
600 - 1050	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
Infinite	Conjugate Distance:
780.00	Longueur d'Onde à la Focale Donnée (nm):
780	Longueur d'Onde d'Alignement (nm):
< 0.090	Erreur du Front d'Onde Transmis (λ, RMS):
<b>Connectivité matérielle &amp; interfaçage</b>	
SMA	Connecteur:
<b>Filetage &amp; montage</b>	
M11 x 0.5	Monture:
<b>Propriétés des matériaux</b>	
7.6	Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10 <sup>-6</sup> /°C):
<b>Conformité réglementaire</b>	
Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 247:

## Description produit

- Faciles à intégrer
- Modèles avec connexions FC/PC, FC/APC et SMA disponibles
- 4 gammes de longueurs d'ondes recouvrant la plage de 350 à 1600 nm

Les Collimateurs Fibre Optique de LightPath® sont conçus pour collimater la lumière sortant d'une fibre à un diamètre de faisceau ou une taille de spot désirés ou pour focaliser la lumière dans une fibre lorsqu'ils sont utilisés en sens inverse. Les lentilles offrent une performance limitée par diffraction, ce qui leur permet d'obtenir des spots de quelques microns. Les lentilles sont également dotées d'un traitement antireflets pour une faible réflexion. Les

Collimateurs Fibre Optique de LightPath® sont conçus de manière à pouvoir être utilisés par paires pour coupler la lumière d'entrée et de sortie de dispositifs optiques. Des performances optimales pour une utilisation à long terme sont garanties par l'alignement des lentilles réglé et testé en usine. Les applications typiques peuvent comprendre l'utilisation de lasers à couplage de fibre et de réceptacles de fibre, ainsi que les communications et le transfert de données.

## Informations techniques

