

Coffret Avancé de Zoom de Précision Élevée 7X



Photo represents an example of a complete Zoom Lens. See table below for contents of each kit.

Stock **#73-163** 1 In Stock

-

1

+

€4.240<sup>00</sup>

AJOUTER AU PANIER

| Prix sur Quantité |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Qté 1+            | €4.240,00 prix unitaire          |
| Need More?        | <a href="#">Demande de Devis</a> |

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

See Spec Sheet

Numerical Aperture (NA) Range:

Caractéristiques du produit

High Magnification Zoom Lens

Type:

See Spec Sheet

Contenu du Coffret:

Propriétés optiques

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":

|                                                                        |  |
|------------------------------------------------------------------------|--|
| See Spec Sheet                                                         |  |
| <b>Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":</b><br>See Spec Sheet |  |
| <b>Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3":</b><br>See Spec Sheet |  |
| <b>Rapport de Zoom:</b><br><br>7.5:1                                   |  |
| <b>Grossissement Primaire PMAG:</b><br><br>See Spec Sheet              |  |
| <b>Distance de Travail (mm):</b><br><br>See Spec Sheet                 |  |
| <b>Profondeur de Champ (mm):</b><br><br>See Spec Sheet                 |  |
| <b>Capteur</b>                                                         |  |
| <b>Taille maximale du capteur:</b><br><br>See Spec Sheet               |  |
| <b>Filetage &amp; montage</b>                                          |  |
| <b>Monture:</b><br><br>C-Mount                                         |  |
| <b>Conformité réglementaire</b>                                        |  |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><br><a href="#">Visionner</a>    |  |

## Description produit

- Coffrets zoom de précision préconfigurés
- Grossissement 7X et 12,5X
- Les versions 12,5X permettent de monter une illumination en fibre optique en ligne grâce aux [Adaptateurs SX](#)
- Versions manuelles et motorisées disponibles

Les Coffrets d'Objectif Zoom Haute Précision 7X et 12,5X consistent soit en un kit de démarrage de base pour une intégration facile dans des systèmes, soit un en kit avancé pour une plus grande flexibilité du système. Le Kit de Démarrage d'Objectif Zoom de Précision 7X comprend tous les composants nécessaires à la mise en place d'un système d'objectif modulaire, notamment une monture de caméra, un tube de caméra, un module optique de base, un module de fonction inférieur et un objectif inférieur. Le kit avancé pour objectif zoom de précision 12,5X augmente la plage de grossissement à 12,5X tout en ajoutant une un éclairage en ligne. Pour une plus grande polyvalence, chaque kit peut être complété par des [composants supplémentaires en option](#) pour répondre à votre application spécifique.

## Informations techniques

| 7X PRECISION ZOOM LENS STARTER KIT ( <a href="#">#16-350</a> ) |                         |                                   |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| QTY.                                                           | Stock No.               | Description                       |
| 1                                                              | <a href="#">#89-860</a> | C-Mount Camera Adapter            |
| 1                                                              | <a href="#">#89-873</a> | 1.0X Mni-Camera Tube              |
| 1                                                              | <a href="#">#89-879</a> | 7X Zoom Module, Manual w/ Detents |
| 1                                                              | <a href="#">#89-885</a> | Basic Lower Module, No Focus      |
| 1                                                              | <a href="#">#89-901</a> | 2.0X Lower Lens                   |

| 12.5X PRECISION ZOOM LENS ADVANCED KIT (#16-351) |           |                                                         |
|--------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|
| QTY.                                             | Stock No. | Description                                             |
| 1                                                | #89-860   | C-Mount Camera Adapter                                  |
| 1                                                | #89-873   | 1.0X Mini-Camera Tube                                   |
| 1                                                | #89-901   | 2.0X Lower Lens                                         |
| 1                                                | #89-882   | 12.5X Zoom Module, Manual w/Detents                     |
| 1                                                | #53-047   | C-Mount Light Guide Mounting Adapter                    |
| 1                                                | #89-890   | Lower Module w/ In-Line Illumination & 5mm Manual Focus |
| 1                                                | #89-911   | Camera Tube Mounting Clamp                              |