

[Afficher tous les 22 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC<sup>®</sup> 8,5mm, f/2,8 HPr Série Objectifs à Distance Focale Fixe



8.5mm HRr Series Lens



Stock **#35-149** 8 In Stock

-

1

+

€910<sup>.00</sup>

AJOUTER AU PANIER

| Prix sur Quantité |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Qté 1+            | €910,00 prix unitaire            |
| Need More?        | <a href="#">Demande de Devis</a> |

**i** Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

HRr Series

Series:

Fixed Focal Length Lens

Type:

Propriétés physiques et mécaniques

Option Iris:

|       |                                |
|-------|--------------------------------|
| Fixed |                                |
| 44.00 | Longueur (mm):                 |
| 41.5  | Diamètre Max. (mm):            |
| 41.5  | Diamètre Externe (mm):         |
| 106   | Poids (g):                     |
| 1.31  | Max. Protrusion Derrière (mm): |

Propriétés optiques

|                                                      |                                                                                      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.: | 101.4mm - 56.8°                                                                      |
| Champs de Vision, Format de Capteur max.:            | Horizontal: 101.4mm - 56.8°<br>Vertical: 74.2mm - 43.5°<br>Diagonal: 130.4mm - 68.9° |
| Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":        | 101.4mm - 56.8°                                                                      |
| Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8":      | 81.5mm - 47.2°                                                                       |
| Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":        | 71.9mm - 42.2°                                                                       |
| Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5":      | 64.8mm - 38.4°                                                                       |
| Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3":        | 53.2mm - 32.0°                                                                       |
| Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4":        | 39.6mm - 24.1°                                                                       |
| Cercle Image Max. (mm):                              | 11.00                                                                                |
| Ouverture Numérique NA, Côté Objet:                  | 0.016                                                                                |
| Nombre d'Éléments (Groupes):                         | 9 (8)                                                                                |
| Distance Focale FL (mm):                             | 8.50                                                                                 |
| Distance de Travail (mm):                            | 75 - ∞                                                                               |
| Ouverture (f/#):                                     | f/2.8                                                                                |
| Traitement:                                          | 425 - 675nm BBAR                                                                     |
| Spécification du Traitement:                         | 425 - 675nm BBAR                                                                     |
| Position de la Pupille d'Entrée (mm):                | 18.85                                                                                |
| Plan Principal de l'Espace Objet (mm):               | 25.03                                                                                |
| Plan Principal de l'Espace Image (mm):               | 4.70                                                                                 |
| Distorsion maximum (%):                              | -5.6                                                                                 |
| Position de la Pupille de Sortie (mm):               | -17.93                                                                               |
| Distance de Travail Optimale (mm):                   | 75 - ∞                                                                               |
| Lens Wavelength Range:                               | VIS                                                                                  |

Capteur

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Taille maximale du capteur: | 2/3" |
| Pixel Size (µm):            | 1.85 |

Filetage & montage

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Filetage Filtre:       | M58 x0.75 (Male)   |
| Filter Thread Adapter: | #87-425 (Required) |

|               |
|---------------|
| Front Thread: |
|---------------|

|                                                       |                               |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|
| M40 x0.5 (Male)                                       |                               |
|                                                       | Monture:                      |
| C-Mount                                               |                               |
| Environnement & durabilité                            |                               |
|                                                       | Température de Stockage (°C): |
| -20 to +60                                            |                               |
|                                                       | Type de renforcement:         |
| Stabilized (Robust Mechanics for Shock and Vibration) |                               |
| Conformité réglementaire                              |                               |
|                                                       | RoHS 2015:                    |
| Conforme                                              |                               |
|                                                       | Reach 209:                    |
| Conforme                                              |                               |
|                                                       | Certificate of Conformance:   |
| Visionner                                             |                               |

## Description produit


- Objectif de monture C pour capteurs de ⅔"
- Capteurs jusqu'à 9 mégapixels, taille de pixel de 1,85 µm
- Conception renforcée (HRr, choc de 50G) de notre série HR avec tous les composants optiques collés en place
- Distances focales de 8,5 à 12 mm
- [Modèles pour l'instrumentation \(HRi\)](#) également disponibles

Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série HRr TECHSPEC® sont conçus en vue d'un haut niveau de performance en vision industrielle et possèdent une stabilité renforcée avec tous les éléments d'objectif individuels collés en place pour réduire le décalage des pixels. Ils sont disponibles en plusieurs options pour chaque distance focale afin de s'adapter à une variété de distances de travail optimisées. De plus, la pince de verrouillage en acier inoxydable pour monture C et la focalisation simplifiée offrent une robustesse accrue. Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série HRr TECHSPEC sont parfaits pour des systèmes d'imagerie calibrés tels que la mesure et le jaugeage, la stéréovision 3D, la robotique et la détection, les véhicules autonomes et le suivi d'objets. Appelez-nous pour les prix de gros volume OEM


Edmund Optics a créé toute une famille de conceptions optiques haute performance (famille de la Série HR) et a développé trois solutions optomécaniques personnalisées, ciblées pour des applications spécifiques. Ces sous-familles d'objectifs utilisent les mêmes optiques que les objectifs de la série HR et apportent la même performance optique dans toute une variété de solutions optomécaniques pour répondre à vos besoins d'application :

- **Série HR'** : Comprend un blocage de la focalisation et un ajustement de l'iris. C'est la version la plus ajustable des versions HP et c'est l'objectif typique de vision artificielle de haute qualité.
- **Série HRi** : Mécanique simplifiée aux ouvertures fixes avec un logement compact. [Renforcement pour processus industriels](#), taille compacte, prix réduits et mise au point fixe.
- Série HRr : Tous les composants optiques collés en place et une bague de mise au point avec une bride de blocage. [Renforcement de la stabilité](#) pour réduire le décalage des pixels et améliorer la stabilité de la mise au point.


## Informations techniques




#35-149, 8.5mm, f/2.8, 75mm-∞ Primary WD, HRr Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot




#35-149, 8.5mm, f/2.8, 75mm-∞ Primary WD, HRr Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot




#35-149, 8.5mm, f/2.8, 75mm-∞ Primary WD, HRr Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot




#35-149, 8.5mm, f/2.8, 75mm-∞ Primary WD, HRr Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 150mm Working Distance, f2.8



#35-149, 8.5mm, f/2.8, 75mm-∞ Primary WD, HRr Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 150mm Working Distance, f2.8



#35-149, 8.5mm, f/2.8, 75mm-∞ Primary WD, HRr Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 450mm Working Distance, f2.8



#35-149, 8.5mm, f/2.8, 75mm-∞ Primary WD, HRr Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 450mm Working Distance, f2.8

Caméras compatibles