

[Afficher tous les 13 produits de la même famille.](#)

## Barre Lumineuse IR LED 850 nm, 86 x 28,8 mm

See More by [CCS](#)



4-Bar Configuration and Single Bar Configuration Available & Sold Separately

Stock **#21-845** **1 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €935<sup>.00</sup>

**AJOUTER AU PANIER**

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€935,00 prix unitaire
Need More?	<a href="#">Demande de Devis</a>

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

**Remarque :** Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

### Caractéristiques du produit

LDL-74X27IR2-850	Numéro de Modèle:
LED Illuminator	Type d'Éclairage:
CCS	Fabricant:

Bar Light

Géométrie:

Constant

Mode d'Éclairage:

## Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):  
W 86 mm x D 28.8 mm x H 18 mm

Poids (g):  
80

Zone Active (mm):  
74 x 27.2

## Propriétés optiques

Couleur:  
IR

Longueur d'Onde (nm):  
850

## Electrical

Consommation de Puissance (W):  
6.9

## Connectivité matérielle & interfaçage

Tension d'Entrée (V):  
24

Alimentation d'Énergie:  
Power Supply Required and Sold Separately.  
USA: [#73-491](#)  
Europe: [#73-491](#)  
Japan: [#89-513](#)  
Korea: [#33-773](#)  
China: [#73-491](#)

## Conformité réglementaire

RoHS 2015:  
[Dispensé](#)

Reach 224:  
[Contains SVHC\(s\)](#)

Certificate of Conformance:  
[Visionner](#)

## Description produit

- Options de longueur d'onde de 850 ou 940 nm
- Boîtier compact et léger
- Configurations à une ou quatre barres disponibles

Les Barres Lumineuses Infrarouge (IR) CCS fournissent un éclairage infrarouge uniforme sur une zone localisée. Conçues avec un boîtier compact et léger, ces barres lumineuses peuvent être facilement intégrées dans des applications où la zone de travail est limitée. Les Barres Lumineuses Infrarouge (IR) CCS sont idéales pour une variété d'applications de test et d'inspection dans les environnements industriels et de fabrication, telles que la détection de corps étrangers, la réduction des couleurs dans les images monochromatiques et l'isolation des caractères pour la reconnaissance optique de caractères (OCR). Ces barres lumineuses sont disponibles en tant que barre simple ou en tant que configuration carrée à 4 barres, les deux options présentant des angles de sortie réglables. Par rapport à la lumière visible, la lumière infrarouge présente un taux de dispersion plus faible et un taux de transmission plus élevé, ce qui permet de réduire les réflexions de surface et de pénétrer plus profondément dans les matériaux pour l'imagerie.

## Informations techniques

