

[Afficher tous les 16 produits de la même famille.](#)

Anneau Lumineux LED à Fond Clair/Sombre avec Monture à Barillet, 880 nm

See More by [Advanced Illumination](#)



Stock **#66-789** [CONTACT](#)

-

1

+

 €1.295⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€1.295,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
RL5064B-880-IC	Numéro de Modèle:
50,000	Durée de Vie LED (heures):
64.00	Nombre de LEDs:
	Type d'Éclairage:

LED Illuminator	
Optional Manual Intensity Adjustment	Remarque: #86-887 and #89-555 are Available
Advanced Illumination	Fabricant:
Ring Light	Géométrie:
Constant	Mode d'Éclairage:

Propriétés physiques et mécaniques	
100.00	Diamètre (mm):
33.7	Hauteur (mm):
55.5	Diamètre Interne (mm):
100.00	Diamètre Externe (mm):

Propriétés optiques	
IR	Couleur:
880	Longueur d'Onde (nm):
6 - 64	Distance de Travail (mm):

Electrical	
30.00	Maximum Trigger Frequency (Hz):

Connectivité matérielle & interfaçage	
Flying Leads	Connecteur:
Power Supply Required and Sold Separately. USA: #66-855 Europe: #66-855 Japan: #89-513 Korea: #33-773 China: #66-855	Alimentation d'Énergie:

Filetage & montage	
Barrel Mount	Monture:
M4 x4	Filetage:

Environnement & durabilité	
0-65	Température d'Utilisation (°C):

Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Contains SVHC(s)	Reach 233:

Description produit

For more information on Darkfield Illumination, click [here](#).

- Éclairage diffus hybride à fond clair et sombre
- Peuvent être utilisés de manière indépendante ou simultanée
- Intensité fixe et options stroboscopiques

Les Anneaux LumineuxLED Advanced Illumination à Fond Clair/Sombre offrent un niveau de polyvalence non disponible jusqu'à ce jour. Deux anneaux de diodes électroluminescentes alimentés indépendamment assurent l'éclairage du fond noir et du fond clair. La durée de flash des modèles stroboscopiques dépend d'un signal de déclenchement ou des paramétrages du potentiomètre. La durée du stroboscope peut être réglée de 30 à 300 µs via un bouton situé à l'arrière de l'unité. Le signal d'entrée de déclenchement des Anneaux LumineuxLED Advanced Illumination à Fond Clair/Sombre est compatible CMOS/TTL. La fréquence maximale de déclenchement est de 30 Hz

Remarque : Alimentation 24 V requise, [#66-855](#). Des [Accessoires pour Produits d'Advanced Illumination](#) sont disponibles et vendus séparément.



Configuration pour anneaux lumineux

TÉLÉCHARGER

Conçus pour être utilisés avec les [Systèmes de Montage à Bras Articulé](#), ces montures imprimées en 3D permettent de positionner facilement les éclairages dans les configurations à fond clair ou à fond noir. La conception est basée sur le montage de l'éclairage sur des tables optiques de 1/4-20" ou dans des systèmes d'extrusion 80/20, mais peut être adaptée en fonction des besoins de l'utilisateur. Des montures sont disponibles pour les anneaux lumineux, barres lumineuses, éclairages linéaires et spots lumineux en ligne.



Note d'application

Montures d'éclairage pour les applications de vision industrielle
[Lire.](#) 



Vidéo

Assemblage de montures imprimées en 3D pour les géométries d'éclairage courantes
[Regarder.](#) 