

[Afficher tous les 8 produits de la même famille.](#)

Objectif à Distance Focale Fixe de Mégapixels, 8 mm



MegaPixel Fixed Focal Length Lenses

Stock **#56-786** **16 In Stock**

[Produits similaires](#)

-

1

+

€333⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€333,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

MegaPixel Fixed Focal Length Lenses	Series:
Fixed Focal Length Lens	Type:

Propriétés physiques et mécaniques

Variable	Option Iris:
----------	--------------

28.20	Longueur (mm):
33.50	Diamètre Max. (mm):
33.5	Diamètre Externe (mm):
63.00	Poids (g):
0.60	Max. Protrusion Derrière (mm):

Propriétés optiques	
Champ de Vision @ Distance de Travail Min. (mm):	87.00
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":	42.50°
Cercle Image Max. (mm):	11.00
Distance Focale FL (mm):	8.00
Distance de Travail (mm):	100 - ∞
Ouverture (f/#):	f/1.4 - f/16
Distorsion maximum (%):	-0.1
Lens Wavelength Range:	VIS

Capteur	
Taille maximale du capteur:	2/3"
Pixel Size (µm):	6.20

Filetage & montage	
Filetage Filtre:	M30.5 x0.50
Monture:	C-Mount

Conformité réglementaire	
RoHS 2015:	Dispensé
Reach 224:	Contains SVHC(s)
Certificate of Conformance:	Visionner

Description produit

- Objectif de monture C pour capteurs jusqu'à 2/3"
- Idéaux pour la vision industrielle à un prix économique
- Distances focales de 5 mm à 75 mm

Nos Objectifs Mégapixels à Distance Focale Fixe sont conçus pour l'imagerie à haute résolution. Ces objectifs sont idéaux pour des applications de vision industrielle soumises aux contraintes d'espace exigeantes. Les objectifs complètent la résolution de nombreuses caméras MegaPixels aux formats 1/2" ou 2/3". Une faible distorsion et une haute résolution permettent ces objectifs à prix économique de produire un contraste élevé par rapport aux standard CCTV et objectifs compacts. Les Objectifs MegaPixel à Distance Focale Fixe sont disponibles pour des longueurs focales allant de 5 à 75 mm. Les vis de verrouillage de la focalisation et de l'iris manuels permettent d'utiliser ces objectifs dans des environnements à fortes vibrations. Les applications typiques comprennent l'automatisation industrielle, l'inspection et le travail macro.

Remarque : Pour l'objectif #64-869 de 75 mm FL, retirez la vis de blocage de la mise au point pour focaliser au-delà de 1,2 m.

Informations techniques

#56-786 8mm Megapixel Fixed Focal Length Lens



