

[Afficher tous les 3 produits de la même famille.](#)

Bloc de Faisceau Laser Noirci, Acktar, Ouverture de 92 x 81 mm

See More by [Acktar](#)



Acktar Blackened Laser Beam Block



Stock **#13-517** 20+ In Stock

-

1

+

€395⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-2	€395,00 prix unitaire
Qté 3+	€371,90 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

	Type:
Laser Beam Block	
	Numéro de Modèle:
LBD-F-81	

	Remarque:
Backside has M3 screw holes for 92mm cooling fan attachment (not included)	

Propriétés physiques et mécaniques	
	Construction:
Black Anodized Aluminum	
	Taille d'Ouverture:
92 x 81mm	

	Dimensions (mm):
92 L x 92 W x 10 T	

Propriétés optiques	
	Traitement:
Vacuum Black	
	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
100 - 10000	

Electrical	
	Densité de Puissance Maximale Incidente (W/cm²):
20	
	Maximum Power (W):
50	

Filetage & montage	
	Filetage:
M6 x 1.0	

Conformité réglementaire	
	RoHS 2015:
Conforme	
	Certificate of Conformance:
Visionner	
	Reach 247:
Conforme	

Description produit

- Traitement pour une absorption élevée de la lumière laser
- Conceptions de pièges à faisceau tubulaire ou de blocs de faisceau plans
- Trou taraudé M6 pour un montage facile de tiges

Les Pièges et Blocs pour Faisceau Laser Noircis Acktar sont dotés de traitements exclusifs conçus pour absorber la lumière laser incidente des spectres allant de l'ultraviolet (UV) à l'infrarouge à ondes longues (LWR). Ces traitements Acktar peuvent atteindre un facteur de réflectivité inférieur à 10-6 (modèles de pièges à faisceau) et ont des seuils de dommages laser allant jusqu'à 20 W/cm2. Un trou taraudé M6 sur les deux modèles de piège à faisceau et de bloc de faisceau permet un montage facile aux tiges optiques pour l'intégration dans les systèmes optiques. Les Pièges et Blocs pour Faisceaux Laser Noircis Acktar sont disponibles en plusieurs tailles pour s'adapter à des faisceaux laser petits ou grands, ce qui augmente la sécurité générale du laboratoire en réduisant le risque de dommages causés par le laser. La conception du bloc de faisceau plat comporte des vis arrière pour la fixation d'un ventilateur de refroidissement de 92 mm, ce qui permet d'accoupler plusieurs blocs pour couvrir de grandes surfaces.