

[Afficher tous les 4 produits de la même famille.](#)

## 9,75" x 13", 0,411" EFL, Rangée Lenticulaire



Stock **#43-026** **7 In Stock**

- 1 + €145<sup>.00</sup>

**AJOUTER AU PANIER**

### Prix sur Quantité

Qté 1-10	€145,00 prix unitaire
Qté 11-49	€131,00 prix unitaire
Need More?	<a href="#">Demande de Devis</a>

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

### Caractéristiques du produit

Lens Array **Type:**

3 per 25.4mm **Nombre de Lentilles:**

### Propriétés physiques et mécaniques

0.09 **Épaisseur Centrale CT (pouces):**

2.30	<b>Épaisseur Centrale CT (mm):</b>
±0.05	<b>Tolérance Dimensionelle (pouces):</b>
9.75 x 13	<b>Dimensions (pouces):</b>
247.65 x 330.2	<b>Dimensions (mm):</b>
9 x 12	<b>Taille Effective (pouces):</b>
±40	<b>Tolérance Épaisseur (%):</b>
±0.92	<b>Tolérance Épaisseur (mm):</b>

## Propriétés optiques

10.41	<b>Distance Focale EFL (mm):</b>
Acrylic	<b>Substrat:</b> <input type="checkbox"/>
Uncoated	<b>Traitement:</b>
400 - 1100	<b>Gamme de Longueur d'Onde (nm):</b>
0.41	<b>Distance Focale EFL (pouces):</b>
1.49	<b>Indice de Réfraction (n<sub>d</sub>):</b>

## Environnement & durabilité

80 (Maximum)	<b>Température d'Utilisation (°C):</b>
--------------	--

## Conformité réglementaire


<a href="#">Conforme</a>	<b>RoHS 2015:</b>
<a href="#">Visionner</a>	<b>Certificate of Conformance:</b>
<a href="#">Conforme</a>	<b>Reach 242:</b>

## Description produit

- Matrices de lentilles cylindriques conventionnelles
- Utilisées comme diffuseurs à haute efficacité
- L'axe cylindrique de chaque petite lentille est aligné sur la première dimension

Les Rangées Lenticulaires consistent en un réseau de lentilles cylindriques classiques qui divisent, focalisent et diffusent efficacement les rayons lumineux. La distance focale de chaque micro-lentille cylindrique est généralement de 3 à 5 fois sa largeur et son axe est aligné sur la première dimension spécifiée dans les dimensions du réseau. Les Rangées Lenticulaires sont idéales pour être utilisées comme diffuseurs à haute efficacité dans le cadre de courtes distances de travail, d'écrans de projection et de photographie stéréoscopique (3D).

## Informations techniques



Typical Transmission of Plastic Windows



;