

[Afficher tous les 31 produits de la même famille.](#)

Caméra Couleur CMOS 4/3" Monture TFL Allied Vision Prosilica GT5400

See More by [Allied Vision](#)



Stock **#14-716** [CONTACT](#)

⊖ 1 ⊕ €5.170⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

| Prix sur Quantité | |
|-------------------|----------------------------------|
| Qté 1+ | €5.170,00 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Color Spectre:

Color

Caractéristiques du produit

Color Camera Type:

Color Camera

Numéro de Modèle:

GT 5400

Fabricant:

Allied Vision

Série de Caméras:

Prosilica GT

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
53.3 × 66 × 53.3 (excludes connectors and lens mount)

Poids (g):
372

Logement:
Full

Capteur

Tampon d'Image:
128MB

Type de Capteur:
4/3"

Résolution (MegaPixels):
16.80

Taux d'Image (fps):
7.14

Pixels (H x V):
5,472 x 3,084

Taille de Pixel, H x V (µm):
3.45 x 3.45

Aire Active, H x V (mm):
18.9 x 10.6

Composante d'Imagerie:
Sony IMX387

Capteur:
Progressive Scan CMOS

Type d'Obturateur:
Global

Profondeur de Pixel:
12 bit

Contrôle d'Exposition:
Auto Exposure

Gamme Dynamique (dB):
72.0

Machine Vision Standard:
GigE Vision V1.2, GenICam SFNC V1.2.1

Electrical

Consommation de Puissance (W):
5.2 (12VDC External Power Supply)
6.4 (PoE)

Connectivité matérielle & interfaçage

Interface:
GigE (PoE)

Connecteur:
GigE, RJ45 with Screw Locks

Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately.
USA: [#15-281](#)
Europe: [#15-281](#)
Japan: [#15-281](#)
China: [#15-281](#)

GPIOs:
1 opto-isolated input, 2 opto-isolated outputs, 1 non-isolated input, 2 non-isolated outputs

Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger

Orientation du Port d'Interface:
Back Panel

GPIO Connector Type:
12-pin Hirose (HR10)

Filetage & montage

Monture:
TFL-Mount

Filetage:
1/4-20 with Tripod Mount Adapter [#87-412](#)

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
-20 to +65

Température de Stockage (°C):
-20 to +70

Conformité réglementaire

Conforme

RoHS 2015:

Visionner

Certificate of Conformance:

Conforme

Reach 240:

Description produit

- Caméras PoE (Power over Ethernet) résistantes pour des environnements extrêmes
- Contrôle iris précis (P-Iris) et diaphragme DC
- Résolution jusqu'à 31,4 mégapixels
- Options de montures C, F et TFL

Les Caméras GigE Allied Vision Prosilica, Série GT, sont conçues pour les environnements et les conditions d'éclairage les plus difficiles. Ces Caméras GigE Allied Vision Prosilica, Série GT sont capables de fonctionner à des températures extrêmes allant de -20° à +60°C et sont idéales pour les applications d'imagerie ITS et de trafic ainsi qu'en vision industrielle, inspection, sécurité et surveillance. Ces disposent à la fois du contrôle P-Iris et d'un Auto Iris DC ce qui leur permet de maintenir une qualité d'image importante. Elles prennent également en charge l'alimentation par Ethernet pour une exécution facile.

Remarque : L'Injecteur PoE ([#68-469](#)) et le câble GigE, comme le [#63-431](#), sont nécessaires pour toute utilisation.