

[Afficher tous les 31 produits de la même famille.](#)

# Caméra Couleur CMOS APS-C Monture TFL Allied Vision Prosilica GT6400

See More by [Allied Vision](#)



Stock **#14-720** [CONTACT](#)

-

1

+

€7.190<sup>00</sup>

AJOUTER AU PANIER

| Prix sur Quantité |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Qté 1+            | €7.190,00 prix unitaire          |
| Need More?        | <a href="#">Demande de Devis</a> |

 Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

|               |  |                   |
|---------------|--|-------------------|
| Color         |  | Spectre:          |
| Color Camera  |  |                   |
| GT 6400       |  | Numéro de Modèle: |
| Allied Vision |  | Fabricant:        |
| Prosilica GT  |  | Série de Caméras: |

| Propriétés physiques et mécaniques                                                                                                                                                |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 53.3 × 66 × 53.3 (excludes connectors and lens mount)                                                                                                                             | Dimensions (mm):                 |
|                                                                                                                                                                                   |                                  |
| 372                                                                                                                                                                               | Poids (g):                       |
| Logement:                                                                                                                                                                         |                                  |
| Full                                                                                                                                                                              |                                  |
| Capteur                                                                                                                                                                           |                                  |
| 128MB                                                                                                                                                                             | Tampon d'Image:                  |
| APS-C                                                                                                                                                                             | Type de Capteur:                 |
| 31.40                                                                                                                                                                             | Résolution (MegaPixels):         |
| 3.82                                                                                                                                                                              | Taux d'Image (fps):              |
| 6,480 x 4,860                                                                                                                                                                     | Pixels (H x V):                  |
| 3.45 x 3.45                                                                                                                                                                       | Taille de Pixel, H x V (µm):     |
| 22.4 x 16.8                                                                                                                                                                       | Aire Active, H x V (mm):         |
| Sony IMX342                                                                                                                                                                       | Composante d'Imagerie:           |
| Progressive Scan CMOS                                                                                                                                                             | Capteur:                         |
| Global                                                                                                                                                                            | Type d'Obturateur:               |
| 12 bit                                                                                                                                                                            | Profondeur de Pixel:             |
| Auto Exposure                                                                                                                                                                     | Contrôle d'Exposition:           |
| 72.0                                                                                                                                                                              | Gamme Dynamique (dB):            |
| GigE Vision V1.2, GenICam SFNC V1.2.1                                                                                                                                             | Machine Vision Standard:         |
| Electrical                                                                                                                                                                        |                                  |
| 5.4 (12VDC External Power Supply)<br>6.7 (PoE)                                                                                                                                    | Consommation de Puissance (W):   |
| Connectivité matérielle & interfaçage                                                                                                                                             |                                  |
| GigE (PoE)                                                                                                                                                                        | Interface:                       |
| GigE, RJ45 with Screw Locks                                                                                                                                                       | Connecteur:                      |
| Power Supply Required and Sold Separately.<br>USA: <a href="#">#15-281</a><br>Europe: <a href="#">#15-281</a><br>Japan: <a href="#">#15-281</a><br>China: <a href="#">#15-281</a> | Alimentation d'Énergie:          |
| 1 opto-isolated input, 2 opto-isolated outputs, 1 non-isolated input, 2 non-isolated outputs                                                                                      | GPIOs:                           |
| Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger                                                                                                                                       | Synchronisation:                 |
| Back Panel                                                                                                                                                                        | Orientation du Port d'Interface: |
| 12-pin Hirose (HR10)                                                                                                                                                              | GPIO Connector Type:             |
| Filetage & montage                                                                                                                                                                |                                  |
| TFL-Mount                                                                                                                                                                         | Monture:                         |
| 1/4-20 with Tripod Mount Adapter <a href="#">#87-412</a>                                                                                                                          | Filetage:                        |
| Environnement & durabilité                                                                                                                                                        |                                  |
| -20 to +65                                                                                                                                                                        | Température d'Utilisation (°C):  |
| -20 to +70                                                                                                                                                                        | Température de Stockage (°C):    |
|                                                                                                                                                                                   |                                  |
|                                                                                                                                                                                   |                                  |

| Conformité réglementaire  |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| <a href="#">Conforme</a>  | RoHS 2015:                  |
| <a href="#">Visionner</a> | Certificate of Conformance: |
| <a href="#">Conforme</a>  | Reach 240:                  |

## Description produit

- Caméras PoE (Power over Ethernet) résistantes pour des environnements extrêmes
- Contrôle iris précis (P-Iris) et diaphragme DC
- Résolution jusqu'à 31,4 mégapixels
- Options de montures C, F et TFL

Les Caméras GigE Allied Vision Prosilica, Série GT, sont conçues pour les environnements et les conditions d'éclairage les plus difficiles. Ces Caméras GigE Allied Vision Prosilica, Série GT sont capables de fonctionner à des températures extrêmes allant de -20° à +60°C et sont idéales pour les applications d'imagerie ITS et de trafic ainsi qu'en vision industrielle, inspection, sécurité et surveillance. Ces disposent à la fois du contrôle P-Iris et d'un Auto Iris DC ce qui leur permet de maintenir une qualité d'image importante. Elles prennent également en charge l'alimentation par Ethernet pour une exécution facile.

**Remarque** : L'Injecteur PoE ([#68-469](#)) et le câble GigE, comme le [#63-431](#), sont nécessaires pour toute utilisation.