

SWIR M25.5 x 0.50 Mounted Machine Vision Filter



Mounted Machine Vision Filters

Stock **#28-808** 3 In Stock

-

1

+

€294⁵⁸

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€294,58 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques du produit

Type:

Mounted Bandpass Filter

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (mm):

21	
	Construction:
Mounted in Black Anodized Ring	
	Diamètre Externe (mm):
27.5	
Propriétés optiques	
	Gamme de Blocage (nm):
900-1430, 2210-2300	
	Couleur:
SWIR	
	Longueur d'Onde Centrale CWL (nm):
1,550.00	
	Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm):
190.00	
	Transmission Min. (%):
≥88	
Filetage & montage	
	Filetage Filtre:
M25.5 x 0.50	
	Épaisseur de Monture (mm):
5.2	
	Épaisseur de la monture avec le filetage (mm):
7	
Conformité réglementaire	
	Certificate of Conformance:
Visionner	
	Reach 242:
Conforme	

DESCRIPTION PRODUIT

- Optimisés pour une utilisation avec les LEDs les plus populaires
- Plusieurs tailles et filetages de montage sont disponibles pour faciliter la compatibilité avec les systèmes
- Transmission ≥85%
- Également disponibles : [Filtres Montés de Vision Industrielle Haute Performance](#) et [Filtres Colorés Montés](#)

Les Filtres Montés de Vision Industrielle sont idéaux pour les applications de vision industrielle et d'imagerie industrielle. Ces filtres montés sont dotés d'une large gamme de filetages courants de vision industrielle, de M22 à M105. Disponibles dans les longueurs d'onde UV, VIS et NIR, ces filtres à traitement dur offrent une transmission et un blocage hors bande exceptionnels. Les Filtres Montés de Vision Industrielle sont conçus avec une courbe de transmission gaussienne. Lorsqu'ils sont utilisés avec une source lumineuse à large bande, les Filtres Montés de Vision Industrielle atteignent le profil de sortie des longueurs d'onde courantes des LED. Bien que compatibles avec de nombreux types d'objectifs d'imagerie, ces filtres sont idéaux pour les grands champs de vision en raison de leur faible dépendance angulaire.