

[Afficher tous les 93 produits de la même famille.](#)

# Caméra Monochrome 5GigE Basler ace2 a2A5320-34g5mBAS

See More by [Basler](#)



Basler ace2 GigE Cameras (Front)



Stock **#28-605** 1 In Stock

-

1

+

€2.520<sup>00</sup>

AJOUTER AU PANIER

| Prix sur Quantité |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Qté 1+            | €2.520,00 prix unitaire          |
| Need More?        | <a href="#">Demande de Devis</a> |

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
|                             | Spectre:          |
| Monochrome                  |                   |
| Caractéristiques du produit |                   |
|                             | Type:             |
| Monochrome Camera           |                   |
|                             | Numéro de Modèle: |
| a2A5320-34g5mBAS            |                   |

|                                                                                            |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Basler                                                                                     | Fabricant:                       |
| ace2                                                                                       | Série de Caméras:                |
| Propriétés physiques et mécaniques                                                         |                                  |
| 55.5 x 29 x 29 (excludes connectors and lens mount)                                        | Dimensions (mm):                 |
| 100                                                                                        | Poids (g):                       |
| Full                                                                                       | Logement:                        |
| Capteur                                                                                    |                                  |
| Not Specified                                                                              | Tampon d'Image:                  |
| 1.1"                                                                                       | Type de Capteur:                 |
| 16.10                                                                                      | Résolution (MegaPixels):         |
| 34.00                                                                                      | Taux d'Image (fps):              |
| 5,320 x 3,032                                                                              | Pixels (H x V):                  |
| 2.74 x 2.74                                                                                | Taille de Pixel, H x V (µm):     |
| 14.6 x 8.3                                                                                 | Aire Active, H x V (mm):         |
| Sony IMX542                                                                                | Composante d'Imagerie:           |
| Progressive Scan CMOS                                                                      | Capteur:                         |
| Global                                                                                     | Type d'Obturateur:               |
| 8/10/12 Bit                                                                                | Profondeur de Pixel:             |
| Freely Programmable                                                                        | Contrôle d'Exposition:           |
| 70.9                                                                                       | Gamme Dynamique (dB):            |
| GigE Vision V2, GenICam                                                                    | Machine Vision Standard:         |
| Electrical                                                                                 |                                  |
| 5.8                                                                                        | Consommation de Puissance (W):   |
| Connectivité matérielle & interfaçage                                                      |                                  |
| 5GigE                                                                                      | Interface:                       |
| 5GigE, RJ45 with Screw Locks                                                               | Connecteur:                      |
| Power Supply Required and Sold Separately<br>Powered via GPIO with <a href="#">#16-644</a> | Alimentation d'Énergie:          |
| 1 opto-coupled input line, 2 general purpose I/O (GPIO) lines                              | GPIOs:                           |
| Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or Free-Run                                     | Synchronisation:                 |
| Back Panel                                                                                 | Orientation du Port d'Interface: |
| 6-pin MB                                                                                   | GPIO Connector Type:             |
| Filetage & montage                                                                         |                                  |
| C-Mount                                                                                    | Monture:                         |
| ¼-20 with Tripod Mount Adapter <a href="#">#16-641</a>                                     | Filetage:                        |
| Environnement & durabilité                                                                 |                                  |
| -10 to +50                                                                                 | Température d'Utilisation (°C):  |
|                                                                                            | Température de Stockage (°C):    |


|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| -20 to +80               |                             |
|                          |                             |
| Conformité réglementaire |                             |
|                          |                             |
| Conforme                 | RoHS 2015:                  |
|                          |                             |
| Visionner                | Certificate of Conformance: |
|                          |                             |
| Conforme                 | Reach 235:                  |
|                          |                             |

## Description produit


- Capteurs SONY Pregius S disponibles jusqu'à 24 MP
- Boîtier compact éprouvé (29 x 29 mm)
- Puissant ensemble de fonctionnalités de vision par ordinateur avec des options de caractéristiques « Beyond »
- [Caméras Basler Ace 2 USB 3.0](#) également disponibles
- 

Les Caméras Basler Ace 2 GigE sont disponibles en deux versions qui offrent une conception matérielle optimisée, un boîtier compact et robuste éprouvé, et une technologie de capteur CMOS de pointe avec une excellente qualité d'image provenant des capteurs Sony Pregius de 2<sup>ème</sup> génération, STARVIS de 3<sup>ème</sup> génération, ou des derniers capteurs Pregius S de 4<sup>ème</sup> génération. Ces caméras Ace de deuxième génération comprennent tous les composants des caméras Ace de première génération, ainsi que des caractéristiques intégrées telles qu'une LED d'état, un filtre de coupure IR amovible et un connecteur M8 robuste. La version basique de la caméra Basler Ace 2 GigE / 5 GigE offre un excellent rapport prix/performances avec un ensemble de fonctions de vision par ordinateur puissantes, tandis que la version Pro propose des fonctions avancées uniques Beyond telles que Pixel Beyond et Compression Beyond pour une performance maximale afin de répondre aux exigences des applications les plus exigeantes. Ces caméras comprennent le logiciel et le pilote éprouvés Basler Pylon SDK et sont conformes aux normes GenICam (GigE Vision 2.0), ce qui en fait une solution rapide et économique pour l'intégration logicielle. Les caméras Basler Ace 2 sont disponibles avec des interfaces GigE et USB3.0 et sont idéales pour un large éventail d'applications telles que l'automatisation et la robotique industrielles.


## Informations techniques




IMX676 Sensor QE Curve




IMX900 Sensor QE Curve




GMAX2505 Sensor QE Curve




IMX546 Sensor QE Curve




IMX545 Sensor QE Curve




GMAX2509 Sensor QE Curve



GMAX2518 Sensor QE Curve



IMX547 Sensor QE Curve



E2525A Sensor QE Curve