

[Afficher tous les 71 produits de la même famille.](#)

Caméra NIR GigE Basler ace acA1300-60gmNIR, Monture CS

See More by [Basler](#)



Basler ace GigE Cameras



Stock **#74-904** NOUVEAU **1 In Stock**

-

1

+

€890⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€890,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

SPÉCIFICATIONS

Spectre:

NIR

Caractéristiques du produit

Type:

NIR Camera	
acA1300-60gmNIR	Numéro de Modèle:
Basler	Fabricant:
ace	Série de Caméras:
Propriétés physiques et mécaniques	
42 mm x 29 mm x 29 mm	Dimensions (mm):
90	Poids (g):
Full	Logement:
Capteur	
1/1.8"	Type de Capteur:
1.30	Résolution (MegaPixels):
60.00	Taux d'Image (fps):
1,280 x 1,024	Pixels (H x V):
5.3 x 5.3	Taille de Pixel, H x V (µm):
6.8 x 5.4	Aire Active, H x V (mm):
e2v EV76C661	Composante d'Imagerie:
Progressive Scan CMOS	Capteur:
Global and Rolling	Type d'Obturbateur:
12 bit	Profondeur de Pixel:
Freely programmable	Contrôle d'Exposition:
50.1 dB	Gamme Dynamique (dB):
GigE Vision, GenICam	Machine Vision Standard:
Electrical	
2.6 W	Consommation de Puissance (W):
Connectivité matérielle & interfaçage	
GigE	Interface:
GigE, RJ45 with Screw Locks	Connecteur:
PoE or 12 VDC	Alimentation d'Énergie:
1 opto-coupled input line, 2 general purpose I/O (GPIO) lines	GPIOs:
Hardware Trigger (GPIO), Ethernet connection, or Free Run	Synchronisation:
Back Panel	Orientation du Port d'Interface:
MB 6-pin	GPIO Connector Type:
Filetage & montage	
CS-Mount	Monture:
1/4-20 with Tripod Mount Adapter #16-641	Filetage:
Environnement & durabilité	
0 °C - 50 °C	Température d'Utilisation (°C):

DESCRIPTION PRODUIT

- Remplacement analogique idéal
- Ultra compacte
- Power over Ethernet (PoE)
- Inclut le pilote Basler Pylon

Les Caméras Basler ace GigE sont des caméras Gigabit Ethernet économiques qui constituent une opportunité de mise à niveau idéale pour les utilisateurs de caméras analogiques. Avec le facteur de sa taille ultra compacte similaire à de nombreuses caméras analogiques (29 x29 mm), la ace est l'idéal remplacement dans un système utilisant une caméra analogique, ou un excellent choix pour votre nouveau projet. Les Caméras Basler ace GigE peuvent utiliser le Power over Ethernet (PoE) (deux câbles GigE requis). Ces caméras peuvent posséder de longs câbles, et sont les choix optimaux pour une utilisation en usine. Toutes les caméras incluent le pilote Pylon reconnu dans l'industrie.

INFORMATIONS TECHNIQUES

