

[Afficher tous les 71 produits de la même famille.](#)

Basler ace acA1440-73gc Caméra, Couleur

See More by [Basler](#)



Basler ace GigE Cameras



Stock **#11-495** [CONTACT](#)

[Caméras similaires](#)

-

1

+

€429⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€429,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Color	Spectre:
Caractéristiques du produit	
Color Camera	Type:
Numéro de Modèle:	

acA1440-73gc	
Fabricant:	
Basler	
Série de Caméras:	
ace	
Propriétés physiques et mécaniques	
Dimensions (mm):	
42 x 29 x 29 (excludes connectors and lens mount)	
Poids (g):	
90	
Logement:	
Full	
Capteur	
Type de Capteur:	
1/2.9"	
Résolution (MegaPixels):	
1.60	
Taux d'Image (fps):	
73.00	
Pixels (H x V):	
1,440 x 1,080	
Taille de Pixel, H x V (µm):	
3.45 x 3.45	
Aire Active, H x V (mm):	
4.97 x 3.73	
Composante d'Imagerie:	
Sony IMX273	
Capteur:	
Progressive Scan CMOS	
Type d'Obturateur:	
Global	
Profondeur de Pixel:	
10/12 bit	
Contrôle d'Exposition:	
Freely Programmable	
Gamme Dynamique (dB):	
Not Specified	
Machine Vision Standard:	
GigE Vision, GenICam	
Electrical	
Consommation de Puissance (W):	
2.9 (12VDC External Power Supply) 3.2 (PoE)	
Connectivité matérielle & interfaçage	
Interface:	
GigE (PoE)	
Connecteur:	
GigE, RJ45 with Screw Locks	
Alimentation d'Énergie:	
Power Supply Required and Sold Separately. USA: #68-466 Europe: #68-466 Japan: #68-466 Korea: #68-466 China: #68-466	
GPIOs:	
1 opto-coupled input line, 1 opto-coupled output line, 1 general purpose I/O (GPIO) line	
Synchronisation:	
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or Free-Run	
Orientation du Port d'Interface:	
Back Panel	
GPIO Connector Type:	
6-pin Hirose (HR10)	
Système d'Utilisation:	
Software Driver: Windows, Linux - 32 and 64 bit	
Filetage & montage	
Monture:	
C-Mount	
Filetage:	
¼-20 with Tripod Mount Adapter #88-517	

Environnement & durabilité

0 to +50	Température d'Utilisation (°C):
-20 to +80	Température de Stockage (°C):

Conformité réglementaire


Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 235:

Description produit

- Remplacement analogique idéal
- Ultra compacte
- Power over Ethernet (PoE)
- Inclut le pilote Basler Pylon

Les Caméras Basler ace GigE sont des caméras Gigabit Ethernet économiques qui constituent une opportunité de mise à niveau idéale pour les utilisateurs de caméras analogiques. Avec le facteur de sa taille ultra compacte similaire à de nombreuses caméras analogiques (29 x29 mm), la ace est l'idéal remplacement dans un système utilisant une caméra analogique, ou un excellent choix pour votre nouveau projet. Les Caméras Basler ace GigE peuvent utiliser le Power over Ethernet (PoE) (deux câbles GigE requis). Ces caméras peuvent posséder de longs câbles, et sont les choix optimaux pour une utilisation en usine. Toutes les caméras incluent le pilote Pylon reconnu dans l'industrie.

Informations techniques



MT9P031 Sensor QE Curve