

[Afficher tous les 71 produits de la même famille.](#)

Caméra Monochrome GigE Basler ace acA3800-10gm

See More by [Basler](#)



Basler ace GigE Cameras



Stock **#89-978** FIN DE SÉRIE CONTACT

-

1

+

€645⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€645,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

acA3800-10gm	Numéro de Modèle:
Monochrome Camera	Type:

ace	Série de Caméras:
Basler	Fabricant:
Propriétés physiques et mécaniques	
42 x 29 x 29 (excludes connectors and lens mount)	Dimensions (mm):
90	Poids (g):
Full	Logement:
Capteur	
10.0000000000	Taux d'Image (fps):
ON Semi MT9J003	Composante d'Imagerie:
1.67 x 1.67	Taille de Pixel, H x V (µm):
3,856 x 2,764	Pixels (H x V):
6.44 x 4.62	Aire Active, H x V (mm):
12 bit	Profondeur de Pixel:
Rolling	Type d'Obturateur:
Progressive Scan CMOS	Capteur:
Freely Programmable	Contrôle d'Exposition:
1/2.3"	Type de Capteur:
54.0	Gamme Dynamique (dB):
10.6000000000	Résolution (MegaPixels):
GigE Vision	Machine Vision Standard:
Electrical	
3.3 (12VDC External Power Supply) 3.7 (PoE)	Consommation de Puissance (W):
Connectivité matérielle & interfaçage	
GigE, RJ45 with Screw Locks	Connecteur:
Power Supply Required and Sold Separately: USA: #68-466 Europe: #68-466 Japan: #68-466 Korea: #68-466 China: #68-466	Alimentation d'Énergie:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or Free-Run	Synchronisation:
GigE (PoE)	Interface:
Software Driver: Windows, Linux - 32 and 64 bit	Système d'Utilisation:
Back Panel	Orientation du Port d'Interface:
1 opto-coupled input line, 1 opto-coupled output line, 1 general purpose I/O (GPIO) line	GPIOs:
6-pin Hirose (HR10)	GPIO Connector Type:
Filetage & montage	
C-Mount	Monture:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #88-517	Filetage:
Environnement & durabilité	

0 to +50	Température d'Utilisation (°C):
-20 to +80	Température de Stockage (°C):


Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Conforme	Reach 219:
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Remplacement analogique idéal
- Ultra compacte
- Power over Ethernet (PoE)
- Inclut le pilote Basler Pylon

Les Caméras Basler ace GigE sont des caméras Gigabit Ethernet économiques qui constituent une opportunité de mise à niveau idéale pour les utilisateurs de caméras analogiques. Avec le facteur de sa taille ultra compacte similaire à de nombreuses caméras analogiques (29 x 29 mm), la ace est l'idéal remplacement dans un système utilisant une caméra analogique, ou un excellent choix pour votre nouveau projet. Les Caméras Basler ace GigE peuvent utiliser le Power over Ethernet (PoE) (deux câbles GigE requis). Ces caméras peuvent posséder de longs câbles, et sont les choix optimaux pour une utilisation en usine. Toutes les caméras incluent le pilote Pylon reconnu dans l'industrie.

Informations techniques



MT9P031 Sensor QE Curve