

Adaptateur Monture C vers Monture S

A 3D rendering of a thick, black, toroidal ring with a central hole. The ring is positioned on a dark, reflective surface, creating a subtle reflection below it. The background is a light gray gradient. The ring's surface appears smooth with some shading to indicate its three-dimensional form.

Stock #23-979 13 In Stock

⊖ 1 ⊕ €38^{,00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€38,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

! Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Fabricant:

Lucid Vision Labs

Capteur

Type d'Obturbateur:

Global

Conformité réglementaire

Description produit

- Interface Ethernet 2.5GBASE-T (2,5GigE)
- Capteurs de 0,3 à 24,50 mégapixels
- Facteur de forme compact 44 x 29 x 45,3 mm
- Protection IP67 avec tubes de lentille en option

Les Caméras LUCID Vision Labs Triton2™ 2,5GigE d’Alimentation Ethernet (PoE) offrent des vitesses de transfert de données de 2,5GigE permettant des taux d’images élevés à des résolutions accrues. Dotées d'un capteur d'image à alignement actif, ces caméras sont conçues pour minimiser l'inclinaison et la rotation du capteur et assurer l'alignement du capteur d'image sur l'axe optique de l'objectif. Pour les environnements difficiles avec de la poussière ou de l'eau, des tubes de lentilles accessoires sont disponibles pour garantir un indice de protection IP67. Les caméras LUCID Vision Labs Triton2™ 2,5GigE d'Alimentation Ethernet (PoE) se caractérisent par une excellente gestion thermique avec une large plage de températures de fonctionnement allant de -20°C à 55°C. Ces caméras sont idéales pour les applications dans les secteurs de l'automobile, du contrôle des processus et de l'alimentation et des boissons.