

[Afficher tous les 14 produits de la même famille.](#)

Câble de 5 m à Fils Volant ; fiche M16 à 12 broches (femelle)



Cable length 5m M16 12-pin plug (female), flying leads

Stock #90-881 **NOUVEAU** 1 In Stock

1 €90.⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité

Qté 1+	€90,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

115.0000.03 **Numéro de Modèle:**

Remarque:
Compatible with LUMMAX® SWR Area Lights (PID)
& Configurable Ring Lights (PID)

LUMMAX® **Fabricant:**

Propriétés physiques et mécaniques

Longueur (m):

5

Poids (g):

305

Connectivité matérielle & interfaçage

Connecteur:

M16 12-pin plug (female) & flying leads

Tension d'Entrée (V):

19 - 30 VDC

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

[Visionner](#)

Description produit

- Options de longueur d'onde de l'infrarouge à ondes courtes de 980 – 1600 nm
- Facteur de forme compact 40 x 40 mm
- Classification IP64 pour la protection contre la poussière et l'humidité

Les Éclairages de Zone SWIR LUMMAX[®] fournissent un éclairage puissant dans l'infrarouge à ondes courtes (SWIR) pour les applications exigeantes de vision industrielle et d'inspection. Conçus pour des longueurs d'onde allant de 980 nm à 1600 nm, ces éclairages à LED compacts de 40 x 40 mm offrent un rendement uniforme et de haute intensité, optimisé pour le tri des matériaux, l'inspection des semi-conducteurs et la détection de l'humidité. Un contrôleur LUMMAX en option (#90-883) simplifie la gestion de l'alimentation et le réglage de la luminosité, garantissant un éclairage stable et constant. Les Éclairages de Zone LUMMAX[®] SWIR se caractérisent par une construction de qualité industrielle, des options de montage polyvalentes et peuvent être utilisés comme éclairages ponctuels, de zone ou de rétroéclairage. Ces éclairages sont idéaux pour les applications nécessitant un contraste amélioré des matériaux au-delà du spectre visible, et ils fournissent un éclairage fiable pour l'automatisation, le contrôle de la qualité et les environnements de recherche.