

[Afficher tous les 10 produits de la même famille.](#)

# CentriMax™ MX-LR Objective



#86-894: CentriMax™ MX-LR Objective

Stock **#86-894** [CONTACT](#)

-

1

+

 €645<sup>00</sup>

AJOUTER AU PANIER

| Prix sur Quantité |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Qté 1+            | €645,00 prix unitaire            |
| Need More?        | <a href="#">Demande de Devis</a> |

 Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

## Caractéristiques du produit

|                |       |
|----------------|-------|
| Lens Accessory | Type: |
|----------------|-------|

## Conformité réglementaire

|          |            |
|----------|------------|
| Conforme | RoHS 2015: |
| Conforme | Reach 224: |

Description produit

- Système CentriTel® avec Focalisation Interne pour Grossissement Constant
- Focalise de 3000 mm à 60 mm avec Objectifs de Série MX
- Peut Etre Equipé d'Objectifs Corrigés à l'Infini
- Illuminateur In-Line Coaxial (optionnel) pour Objets Réfléchissants

CentriMax™ peut être totalement focalisé de 3000 mm à 60 mm en utilisant les objectifs supplémentaires de série MX. Lorsqu'une distance de travail est choisie, son système de focalisation interne homologue CentriTel® permet une focalisation de haut en bas sans changer le grossissement. Contrairement à l'InfiniMax™, CentriMax™ ne nécessite pas de mouvement physique pour maintenir un grossissement constant durant la translation de focale. CentriMax™ est idéal pour la réalisation de mesures à partir d'une position fixe. L'objectif se compose également d'un diaphragme variable augmentant la profondeur de champ sans altérer les caractéristiques CentriTel®. D'autres accessoires incluent: adaptateurs supplémentaires (transmis ou coaxial) pour l'utilisation avec des objectifs corrigés à l'infini tels que nos Achrovid™, Mtutoyo, Edmund Optics, Olympus, ou Nikon.

Informations techniques

| Objective       | Working Distance | Magnification | Field of View, FOV |
|-----------------|------------------|---------------|--------------------|
| MX-LR (#86-894) | 3000mm           | 0.11X         | 7.0mm              |
|                 | 1330mm           | 0.25X         | 8.1mm              |
|                 | 530mm            | 0.58X         | 14.0mm             |
| MX-1 (#56-014)  | 310mm            | 0.96X         | 7.0mm              |
|                 | 400mm            | 0.83X         | 8.1mm              |
|                 | 690mm            | 0.48X         | 14.0mm             |
| MX-2 (#56-015)  | 240mm            | 1.22X         | 5.5mm              |
|                 | 295mm            | 1.12X         | 6.0mm              |
|                 | 425mm            | 0.74X         | 9.0mm              |
| MX-3 (#56-016)  | 175mm            | 1.76X         | 3.8mm              |
|                 | 218mm            | 1.49X         | 4.5mm              |
|                 | 273mm            | 1.12X         | 6.0mm              |
| MX-4 (#56-017)  | 165mm            | 1.91X         | 3.5mm              |
|                 | 190mm            | 1.68X         | 4.0mm              |
|                 | 238mm            | 1.34X         | 5.0mm              |
| MX-5 (#56-018)  | 130mm            | 2.23X         | 3.0mm              |
|                 | 145mm            | 2.09X         | 3.2mm              |
|                 | 175mm            | 1.68X         | 4.0mm              |
| MX-6 (#56-019)  | 60mm             | 4.47X         | 1.5mm              |
|                 | 65mm             | 4.47X         | 1.5mm              |
|                 | 70mm             | 4.19X         | 1.6mm              |