


[Afficher tous les 8 produits de la même famille.](#)

## TECHSPEC® Kit Série Cobalt Low Mag, Monture C



SilverTL™ Telecentric Lenses



Stock **#73-077** [CONTACT](#)

⊖ 1 ⊕ €7.765<sup>00</sup>

**AJOUTER AU PANIER**

Prix sur Quantité

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| Qté 1+     | €7.765,00 prix unitaire          |
| Need More? | <a href="#">Demande de Devis</a> |

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

### Caractéristiques du produit

Mounting Clamps Included

Remarque:

Contenu du Coffret:

21-068  
15-870  
62-911  
63-441  
63-233  
63-441

---

**Included Focal Lengths or Magnifications:**  
0.274, 0.345, 0.5

## Propriétés optiques

**Included F#:**  
0.274, 0.345, 0.5

## Conformité réglementaire

**Certificate of Conformance:**  
[Visionner](#)

---

## Description produit

- Kits faciles à commander de nos Objectifs d'Imagerie Télécentriques les plus vendus
- Kits de différents grossissements et distances de travail disponibles
- TECHSPEC SilverTL, VariMag et CompactTL

Les Kits d'Objectifs d'Imagerie TECHSPEC® fournissent des ensembles d'objectifs d'imagerie TECHSPEC SilverTL, VariMag et CompactTL dans des coffrets faciles à commander à un prix réduit. Ces kits offrent de multiples solutions aux applications nécessitant des objectifs télécentriques, notamment dans les domaines de la vision industrielle, de la métrologie, de l'inspection automobile et électronique, de la mesure et de la calibration. Les Kits d'Objectifs d'Imagerie Télécentriques TECHSPEC® offrent différentes sélections de grossissements et de distances de travail dans les gammes de produits. Les objectifs TECHSPEC SilverTL, VariMag et CompactTL de ces coffrets sont compatibles avec les caméras à monture C et sont dotés d'un iris et d'un réglage de la mise au point verrouillables afin d'éviter les ajustements non désirés.

- SilverTL : Objectifs télécentrique, pour la métrologie et la calibration
  - VariMagTL : Objectifs télécentriques a grossissement variable, grossissement verrouillable par une vis de blocage
  - CompactTL: Objectifs télécentriques compacts à monture C pour la vision industrielle, les sols d'usine et les lignes d'assemblage
-