

[Afficher tous les 1 produits de la même famille.](#)

Coherent® LaserCheck™

See More by [Coherent®](#)



Coherent® LaserCheck™, #12-394

Stock **#12-394** 11 In Stock

-

1

+

€600^{.00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€600,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

i Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
SCHOTT NG-9, 1 mm thick	Filtres Inclus:
NG-10 Schott ND Filter, 1mm Thickness	Type d'Optique:
0.78	Profondeur (pouces):
2 - 10	Temps de Réponse (ms):

±5	Précision du Mètre (%):
0.01	Résolution de Puissance (µW):

Propriétés physiques et mécaniques

8.0	Diamètre Zone Active (mm):
6.59	Longueur (pouces):
44	Poids (g):
0.92	Largeur (pouces):

Propriétés optiques

400 - 1064	Réponse Spectrale (nm):
------------	-------------------------

Capteur

Silicon Cell	Capteur:
--------------	----------

Electrical

Without Filter: 0.5 With Filter: 30	Max. Densité de Puissance (W/cm²):
Without Filter: 0.005 - 10 With Filter: 0.005 - 1000	Puissance Max. (mW):
3 - 10	Puissance Minimale du Faisceau Incident (µW):

Connectivité matérielle & interfaçage

Battery, Lifetime: 180,000 Samples @ 12 seconds/sample	Alimentation d'Énergie:
--	-------------------------

Conformité réglementaire

Dispensé	RoHS 2015:
Contains SVHC(s)	Reach 224:
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- 0.5µW to 1W
- 400nm à 1064nm
- +/-8% Exactitude

Ce puissance mètre laser est vraiment une percée technologique pour des utilisateurs de lasers à basse puissance! C'est le puissance mètre laser le plus souple, le plus compact, et accessible disponible de nos jours.

Commandes et indicateurs: Le commutateur choisi l'affichage de puissance/longueur d'onde, sélectionne l'incréméntation ou décrémentation de longueur d'onde, bouton d'échantillon maintenu, affichage à cristaux liquides à 3 chiffres avec unités d'indicateur, indicateur de position d'atténuateur, glissière de commande de position d'atténuateur.

Fonctions automatiques: Echelle de longueur d'ondes, correction de longueur d'ondes, pic de l'échantillon et mémorisation, interruption, auto-détection de sur-échelle, et détecte la position d'atténuateur. Les dispositifs additionnels incluent une indication de sur utilisation, et une boîte de rangement. CE certifié.

Note: La batterie n'est pas remplaçable