

[Afficher tous les 10 produits de la même famille.](#)

Capteur de Puissance Laser PowerMax USB PM10-19C 1168344 | 10 W de Coherent®

See More by [Coherent®](#)



Stock #12-409 **6 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €1.605⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité

Qté 1+	€1.605,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:

PM10-19C
Coherent Part Number: 1168344

Type:

Meterless

Calibration Incertaine (%):

±2

0.5 - 10 **Gamme de Mode à Longue Impulsion (J):**

Méthode de Refroidissement:
Water/Air (intermittent)

Densité de Puissance Max. (J/cm²):
0.6 @ 1064nm, 10ns

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre Zone Active (mm):
19

Propriétés optiques

Longueur d'Onde de Calibration (nm):
10600

Gamme de Longueur d'Onde (nm):
190 - 11000

Gamme de Longueur d'Onde (µm):
0.19 - 11

Capteur

Capteur:
Thermopile

Electrical

Précision de Compensation Spectrale (%):
±1.5

Puissance Intermittente Max., <5min (W):
30 (air-cooled)

Densité de Puissance Maximale Incidente (kW/cm²):
6

Power Range:
10mW - 10W

Connectivité matérielle & interfaçage

Longueur du Câble (m):
2.5

Interface:
USB

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
[Dispensé](#)

Reach 224:
[Contains SVHC\(s\)](#)

Certificate of Conformance:
[Visionner](#)

Description produit

- Résistance aux dommages supérieure
- Large gamme dynamique
- Certifiés ISO 17025

Les Capteurs de Puissance Thermopiles de Coherent® sont des solutions idéales pour mesurer la puissance de lasers continus ou l'énergie de lasers pulsés. Les capteurs thermopiles fonctionnent en absorbant et en convertissant le rayonnement laser incident en chaleur, pour le faire ensuite circuler vers un dissipateur thermique. La différence de température entre l'absorbeur et le dissipateur thermique est convertie en signal électrique par une jonction thermocouplée. Les Capteurs de Puissance Thermopiles de Coherent®, contrairement aux capteurs semi-conducteurs, ne saturent pas, et figurent une forte capacité de puissance et une réponse spectrale plate.