

[Afficher tous les 8 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC[®] Kit d'Objectifs CompactTL, Distance de Travail de 65 mm



SilverTL[™] Telecentric Lenses



Stock **#29-141** [CONTACT](#)

-

1

+

€3.025⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€3.025,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Contenu du Coffret:

- 8X, 65mm Compact: 63-744
- 4X, 65mm Compact: 63-736
- 2X, 65mm Compact: 63-734
- 1X, 65mm Compact: 63-733
- 0.5X, 65mm Compact: 63-741

Propriétés optiques

	Distance de Travail (mm):
65	
	Ouverture (f/#):
8X, 65mm Compact: f/45	
4X, 65mm Compact: f/26.3	
2X Compact: f/17.3	
1X, 65mm Compact: f/18.6	
0.5X, 65mm Compact: f/9	

Capteur	
	Taille maximale du capteur:
2/3"	

Conformité réglementaire	
	Certificate of Conformance:
Visionner	

Description produit

- Kits faciles à commander de nos Objectifs d'Imagerie Télécentriques les plus vendus
 - Kits de différents grossissements et distances de travail disponibles
 - TECHSPEC SilverTL, VariMag et CompactTL
- Les Kits d'Objectifs d'Imagerie TECHSPEC® fournissent des ensembles d'objectifs d'imagerie TECHSPEC SilverTL, VariMag et CompactTL dans des coffrets faciles à commander à un prix réduit. Ces kits offrent de multiples solutions aux applications nécessitant des objectifs télécentriques, notamment dans les domaines de la vision industrielle, de la métrologie, de l'inspection automobile et électronique, de la mesure et de la calibration. Les Kits d'Objectifs d'Imagerie Télécentriques TECHSPEC® offrent différentes sélections de grossissements et de distances de travail dans les gammes de produits. Les objectifs TECHSPEC SilverTL, VariMag et CompactTL de ces coffrets sont compatibles avec les caméras à monture C et sont dotés d'un iris et d'un réglage de la mise au point verrouillables afin d'éviter les ajustements non désirés.
- SilverTL : Objectifs télécentrique, pour la métrologie et la calibration
 - VariMagTL : Objectifs télécentriques a grossissement variable, grossissement verrouillable par une vis de blocage
 - CompactTL: Objectifs télécentriques compacts à monture C pour la vision industrielle, les sols d'usine et les lignes d'assemblage