


[Afficher tous les 17 produits de la même famille.](#)

Câble Contrôleur FCB-1

See More by [CCS](#)



Stock **#20-172** **5 In Stock**

-

1

+

 €31⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€31,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

 Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

FCB-1	Numéro de Modèle:
CCS	Fabricant:

Propriétés physiques et mécaniques

1	Longueur (m):
---	---------------

Connectivité matérielle & interfaçage

Conformité réglementaire

Description produit

- Boîtier fin, compact et léger
- Disponible en plusieurs couleurs de LED
- Large gamme de tailles, formes carrées et rectangulaires

Les Éclairages de Dôme Plats CCS sont idéaux pour obtenir un éclairage similaire à celui des éclairages coaxiaux ou de dôme standard, mais dans une unité plus légère et plus compacte. Si les éclairages de dôme standard permettent de créer un environnement lumineux diffus qui minimise la réflexion spéculaire, leur taille mécanique et l'ouverture de l'image par un petit trou sur le dessus limitent leur utilisation dans les applications compactes. Les Éclairages de Dôme Plats fournissent les mêmes environnements d'éclairage diffus qu'un éclairage de dôme standard, mais dans un boîtier plat de 10 mm d'épaisseur avec une grande zone d'imagerie, ce qui augmente considérablement les options de distance de travail, de profondeur de champ et de champ de vision. Les Éclairages de Dôme Plats CCS peuvent également être utilisés à de longues distances de travail pour recréer l'environnement lumineux d'un éclairage coaxial, qui permet de réduire les ombres et présente un éblouissement minimal. Grâce à cette flexibilité, les Éclairages de Dôme Plats conviennent à un large éventail d'applications industrielles et d'imagerie, en particulier lorsqu'il s'agit d'imager des surfaces texturées, brillantes ou inégales.

Informations techniques


Imaging Examples

Introducing various examples using unique characteristics of the Flat Dome Lights

Electronic Components Industry

Imaging Characters on a Textured Metal Surface

Workpiece



Conventional product

Ring Light (Red)



The surface texture makes it difficult to read the characters clearly.

New product

LFX3-25RD (Red)



Effects from the surface texture are suppressed so that the characters stand out clearly.

Electronic Components Industry

Imaging Characters on Button Batteries

Workpiece



Conventional product

Dome Light (Red)



The textured surface makes it impossible to read the printed characters.

New product

LFX3-100RD (Red)



Effects from the textured surface are suppressed so that the characters stand out clearly.

Packaging Industry


Imaging Shrink Film of Containers

Workpiece



Conventional product

Ring Light (Blue)



The shrink film is poorly imaged.

New product

LFX3-100BL (Blue)



The shrink film is clearly imaged.