

[Afficher tous les 2 produits de la même famille.](#)

Kit de Développement Corning® Varioptic® AF Explorer avec Capteur Sony IMX335



Stock **#22-097** 1 In Stock

-

1

+

€1.134⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€1.134,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
	Type:
Color Camera	
	Contenu du Coffret:
1 x AF Explorer Camera Board	
1 x Sony IMX335 Sensor	
1 x TOF Sensor	
1 x USB Type-C Cable	
1 x Mbunting Pedestals	
White LEDs	
AF Lab Camera Software	

Propriétés physiques et mécaniques	
	Dimensions (mm): 110 x 70 x 5 (excludes sensor and lens mount)
	Poids (g): 504
Capteur	
	Type de Capteur: 1/2.8"
Electrical	
	Consommation de Puissance (W): 1.65W - 2.60W (LED Off/On, 5MP 30fps)
Connectivité matérielle & interfaçage	
	Connecteur: USB 3.1 Gen 1, Type-C
Filetage & montage	
	Monture: C-Mount or S-Mount
	Filetage: 1/4-20 Tripod Adapter, Built-in Pedestals
Environnement & durabilité	
	Température d'Utilisation (°C): 0°C to +65°C
	Température de Stockage (°C): -20°C to +85°C
Conformité réglementaire	
	Certificate of Conformance: Visionner


Description produit

- Idéales pour évaluer et explorer la technologie des lentilles liquides
- Pilotage facile via le logiciel AF Lab sur USB
- Prêtes à l'emploi avec les Objectifs TECHSPEC® Série CX et M12 à Lentille Liquide

La Caméra sur Circuit Autofocus Coming® Varioptic® AF Explorer pour Lentilles Liquides constitue une plateforme d'évaluation facile à utiliser pour explorer la technologie des lentilles liquides et ses avantages pour les applications de vision industrielle. Dotée d'une compatibilité plug-and-play avec nos objectifs TECHSPEC® Série Cx et M12 à Lentille Liquide, l'AF Explorer est facilement pilotée via le logiciel AF Explorer inclus pour ajuster les paramètres de base du capteur, les modes autofocus, les algorithmes autofocus, et plus encore. La Caméra sur Circuit Autofocus Coming® Varioptic® AF Explorer pour Lentilles Liquides est idéale pour ceux qui cherchent à incorporer la technologie des lentilles liquides dans leur application de vision industrielle ou des sciences de la vie pour la première fois, ou comme caméra autonome dans les applications de production. Chaque AF Explorer comprend la carte électronique principale, un capteur d'images, un capteur de temps de vol (TOF), un logiciel et la documentation du produit.

Remarque : D'autres cartes de capteurs sont disponibles pour une utilisation avec l'AF Explorer, notamment la Samsung M3085 (8MP 1/3,2"), la Sony IMX307 (2MP 1/2,8") et la Sony IMX219 (8MP 1/4"), toutes optimisées pour une utilisation avec nos objectifs d'imagerie à lentille liquide TECHSPEC®. Veuillez nous contacter pour plus d'informations.

Informations techniques



The AF Lab software allows for users to acquire images, record video, and easily use auto-focus features such as switched focus between different regions of interest.