

[Afficher tous les 78 produits de la même famille.](#)

Cartouche de Distribution Préremplie d'Adhésif Optique Norland, NOA 61 (3 cc)

See More by [Norland](#)



3cc Dispensing Barrel for NOA (NOA 60 shown as an example)

Stock **#55-155** **2 In Stock**

-

1

+

€27^{,50}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-11	€27,50 prix unitaire
Qté 12-19	€24,80 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

i Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
0.1	Taille (oz):
61	Numéro Norland:
4 months	Longévité:
	Type:

Barrel	
Applications Typiques: Preferred adhesive for precision optical bonding. Meets MIL-A-3920. Low shrinkage and resiliency of adhesive minimizes strain	
Contains 2g of adhesive	Remarque:

Propriétés physiques et mécaniques

	Taille (cc):
3.00	

Propriétés optiques

	Indice de Réfraction (n_d):
1.56 @ 589nm	
	Absorption Range (nm):
320 - 380	

Propriétés des matériaux

Excellent	Adhésion au Verre:
Excellent	Adhésion au Métal:
Fair	Adhésion au Plastique:
300	Viscosité (cps):
Glass to Glass/Metal	Bonding Type:
3	Energy for Full Cure (J/cm²):

Environnement & durabilité

Tough	Durabilité:
-------	--------------------

Conformité réglementaire

Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 251:

Description produit

- Seringues de distribution préremplies de 2 ou 10 g d’adhésif
 - Adhésifs pour le collage du verre, du métal et du plastique
 - Nécessitent une unité de distribution et des embouts de distribution pour être utilisées
 - [Flacons d'application et flacons en vrac](#) d'Adhésifs Optiques Norland également disponibles
- Les Seringues Préremplies d'Adhésif Optique Norland sont des seringues de distribution pneumatique préremplies avec 2 g ou 10 g d'Adhésif Optique Norland. Les adhésifs optiques Norland sont des adhésifs monocomposants, à durcissement UV, utilisés pour le collage du verre, du métal et du plastique. Une gamme d'adhésifs est disponible pour répondre aux exigences d'applications spécifiques telles que MIL-A-3920 pour les applications de défense, un faible dégazage pour les applications aérospatiales, ou une transmission UV pour les applications optiques UV. Les Seringues Préremplies d'Adhésif Optique Norland nécessitent une [unité de distribution](#) et des [embouts de distribution](#) pour être utilisées et sont idéales pour les applications nécessitant un contrôle précis de la quantité d'adhésif appliquée. Flacons d’application et flacons en vrac d’Adhésifs Optiques Norland également disponibles

Informations techniques

NORLAND OPTICAL ADHESIVES (NOA) APPLICATION NOTES	
Title	Description
Applying Adhesive	Covers best practices to use when applying Norland Optical Adhesives to ensure an even adhesive layer while avoiding air bubbles.
Chemical Resistance of NOA	Covers the effects of various chemicals on Norland Optical Adhesives including acids, bases, and solvents.
Preventing Lens Separations with NOA	Covers best practices to avoid adhesive failures when bonding optical elements.
Separating Lenses Bonded with NOA	Covers how to unbond optical elements bonded with Norland Optical Adhesives.
