

Éclairage DoAll



Stock **#75-233** NOUVEAU CONTACT

-

1

+

€7.350⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€7.350,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

!

 Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
DoAll-UR-PS-Kit	Numéro de Modèle:
LED Illuminator	Type d'Éclairage:
Smart Vision Lights LLC	Fabricant:
	Géométrie:

Dome Light, Low Angle Darkfield Ringlight, Mid Angle Darkfield Ringlight, RGBW Ringlight, Four Quadrant Ringlight, NIR Ringlight

Mode d'Éclairage:	
Constant or Strobed	
Propriétés physiques et mécaniques	
Dimensions (mm):	
213.44 Dia. x 112.88 H	
Poids (kg):	
1.58	
Propriétés optiques	
Couleur:	
RGB-IR	
Distance de Travail (mm):	
0 - 750	
Electrical	
Output Current (A):	
15 A for both outputs combined	
Connectivité matérielle & interfaçage	
Connecteur:	
2 5-Pin M12 Connectors	
Conformité réglementaire	
Certificate of Conformance:	
Visionner	

Description produit

- Solution tout-en-un pour les applications d'éclairage de vision industrielle
- Combine 6 géométries d'éclairage en un seul illuminateur multifonctionnel
- Options d'éclairage RVB, blanc et infrarouge proche

L'Éclairage DoAll de Smart Vision Lights constitue une solution tout-en-un pour les applications d'éclairage de vision industrielle qui nécessitent différentes longueurs d'onde et profils d'éclairage. Cet éclairage combine en un seul système un éclairage de dôme, un anneau lumineux fond noir à angle faible et moyen, un anneau lumineux RVBW, un anneau lumineux à quatre quadrants et un anneau lumineux proche infrarouge proche. Le contrôleur fourni permet à l'utilisateur de programmer et d'enregistrer plusieurs variations de séquences d'éclairage pour faciliter l'utilisation entre les inspections. L'Éclairage DoAll de Smart Vision Lights offre un éclairage RVB, blanc et infrarouge proche pour répondre à de nombreux domaines d'application. Cet éclairage polyvalent comprend tous les éléments nécessaires à son fonctionnement, notamment le contrôleur, l'alimentation électrique, les câbles d'alimentation et Ethernet, la clé USB URCap avec le logiciel et le matériel de montage. La taille compacte de l'Éclairage DoAll permet de l'intégrer facilement dans les systèmes d'inspection d'assemblages électroniques plus petites ou de l'utiliser dans des applications automatiques et logistiques à grande échelle.

Color	Dominant Wavelength	Irradiance	OverDrive™ Irradiance	Illuminance	OverDrive™ Illuminance
Red	625 nm	1.4 mW/cm²	10.6 mW/cm²	2,469 lux	18,300 lux
Green	533 nm	1.9 mW/cm²	9.5 mW/cm²	10,420 lux	51,900 lux
Blue	484 nm	2.5 mW/cm²	14.1 mW/cm²	2,860 lux	15,900 lux
White	556 (5443 K)	2.8 mW/cm²	17.6 mW/cm²	8,960 lux	57,100 lux
IR	850 nm	8.2 mW/cm²	36.6 mW/cm²	N/A	N/A