

[Afficher tous les 30 produits de la même famille.](#)

Filtre Passe-Bande Ultra-Fin Everix OD 4, CWL de 450 nm, 12.5mm de Dia.

See More by [Everix](#)



Everix Ultra-Thin OD4 Bandpass Filters

Stock **#90-068** NOUVEAU CONTACT

- 1 + €150^{,00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-10	€150,00 prix unitaire
Qté 11+	€135,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

i Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Type:

Flexible Filter

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):

12.50 ±0.20

Ouverture Utile CA (mm):

>90	
<400	Épaisseur Maximum (µm):
Propriétés optiques	
0	Angle d'Incidence (°):
4.0	Densité Optique OD:
>50%	Average Transmission (%):
450.00 ±4.50	Longueur d'Onde Centrale CWL (nm):
10.00 ±5.00	Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm):
>65 Max	Transmission (%):
447.5 - 452.5 (Average)	Bande de Transmission (nm):
395.65 - 431.65; 468.65 - 504.65 (1% Transmission)	Gamme de Blocage (nm):
Conformité réglementaire	
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Conception ultra-mince, insensible aux rayures
- Longueurs d'onde centrales de 400 à 1064 nm
- Transmission moyenne élevée de >65
- Bande passante étroite 10 nm

Les Filtres Passe-Bande Ultra-Fins Everix OD 4 sont des composants optiques ultra-minces et de haute performance conçus pour filtrer avec précision la lumière dans le spectre du visible à l'infrarouge proche. Avec des longueurs d'onde centrales allant de 400 à 1064 nm et une largeur à mi-hauteur (FWHM) étroite de 10 nm ± 5 nm, ces filtres offrent une excellente sélectivité spectrale et constituent une alternative économique aux filtres en verre traditionnels sans compromettre les performances. Ces filtres ont une épaisseur d'acrylique inférieure à 0,4 mm, ce qui permet une intégration légère et flexible dans une large gamme d'appareils portables. Les Filtres Passe-Bande Ultra-Fins Everix OD 4 offrent une durabilité et une transmission exceptionnelles, même sans traitement antireflets. Ces filtres passe-bande sont idéaux pour la recherche, la détection et les applications industrielles.