

[Afficher tous les 7 produits de la même famille.](#)

## Corps Principal F300 avec Réticule en Croix Simple/Double



Stock #59-570 **CONTACT**

⊖ 1 ⊕ €3.995<sup>00</sup>

**AJOUTER AU PANIER**

### Prix sur Quantité

Qté 1+	€3.995,00 prix unitaire
Need More?	<a href="#">Demande de Devis</a>

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

### Caractéristiques du produit

1° **Gamme:**

F300 **Numéro de Modèle:**

### Propriétés physiques et mécaniques

3.5 **Précision (arcsec):**

40.00 **Diamètre (mm):**

415.00

Longueur (mm):

## Propriétés optiques

Distance focale FL (mm):

300.00 (Main Body) 14.7 (Eyepiece)

## Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

[Visionner](#)

## Description produit

- 4 Versions Disponibles
- CCD Adaptable
- Illumination DEL
- Ouverture de 28mm
- Support Ajustable

Les autocollimateurs sont de puissants outils pour tout système optique ou d'imagerie. Ils peuvent être utilisés pour aligner les capteurs avec optiques, mires et autres composants dans un système, mesure de précision angulaire de pièces en mouvement et peuvent également être utilisés pour mesurer des angles internes de prismes ou autres optiques.

L'autocollimation est une procédure sensible qui peut détecter de petites erreurs directionnelles ou angulaires. C'est une combinaison d'un collimateur et d'un télescope ajustés à l'infini, permettant une image réticule d'être imagée sur elle-même. Le réticule est projeté comme un faisceau collimaté sur une surface miroir, qui rétroréfléchit le faisceau en retour sur l'autocollimateur. L'image du réticule projetée peut être chevauchée sur un second réticule pour déterminer le déplacement à partir de l'axe optique. Ce déplacement de l'axe optique peut être lu et une valeur du déplacement angulaire du miroir (avec respect de l'autocollimateur) peut être calculée en utilisant la formule :

### Theta = Déplacement / (2 x distance focale de l'autocollimateur)

Ces autocollimateurs sont disponibles en 140 ou 300mm de distance focale, les deux versions étant disponibles avec le choix de double croix et combinaison de réticule. L'autocollimateur F140 se compose d'une gamme de 2 degrés avec une précision de 7.5 arc secondes. Ils peuvent facilement être adaptés à des CCD via l'adaptateur de Monture C (Format Max 1/2", listé ci-dessous)

L'illumination est faite par un illuminateur DEL, offrant les avantages ci-dessous par rapport à une illumination conventionnelle.

- Lumière Monochromatique (520nm)
- Luminosité Ajustable
- Source à Haute Efficacité Empêchant la Surchauffe
- Longue Durée de Vie
- 5X Plus Lumineux qu'une Illumination Conventionnelle

Le F140 et F300 peuvent tous deux être montés sur un support ajustable offrant +/- 2 degrés de pitch et +/- 2 degrés de rotation. Ce support se compose également d'un niveau à bulle pour augmenter la précision d'alignement.

## Informations techniques

