

[Afficher tous les 14 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC®

Adaptateur de Filtre M58 x 0,75 à partir de M40 x 0,5 (Femelle)



Filter Adapter M58 x0.75 from M40 x0.5 (Female)



Stock **#87-425** 20+ In Stock

-

1

+

€60^{.00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€60,50 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Lens Accessory

Type:

Filetage & montage

M58 x0.75 (Female)

Filetage Filtre:

Front Thread:

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:
[Visionner](#)

Description produit

• Objectif de monture C pour capteurs jusqu'à ⅜"

• Capteurs jusqu'à 7,5 mégapixels, taille de pixel de 2,8 µm

• Objectif compact (C) à large bande pour une gamme de longueurs d'onde de 425 à 1000 nm

• Distances focales de 3,5 mm à 50 mm

Les Objectifs VIS-NIR à Distance Focale Fixe Série C TECHSPEC® sont conçus pour être utilisés dans les applications de vision industrielle qui nécessitent une performance NIR ou VIS-NIR, en tenant compte des exigences de distances de travail et de résolutions d'automatisation et d'inspection d'usine types. Présentant de larges ouvertures maximales et un traitement antireflet à large bande (BBAR) conçu jusqu'à 1.000 nm, ces objectifs haute performance peuvent être utilisés dans des conditions d'éclairage défavorables. Les Objectifs VIS-NIR à Distance Focale Fixe Série C TECHSPEC® sont fabriqués avec une haute tolérance, donnant de meilleurs niveaux de performance d'imagerie et une faible variation d'objectif à objectif, assurant une haute fiabilité dans de multiples systèmes. En associant une excellente performance optique, des paramètres industriels et de petites tailles, ces objectifs VIS-NIR de Série C représentent un nouveau standard en optique d'automatisation d'usine.

Également disponibles avec un [traitement antireflets \(BBAR\) VIS à large bande](#), ou un [traitement SWIR](#).

Remarque : Pour l'imagerie IR uniquement, des [Filtres de Coupure UV-VIS](#) sont disponibles et se montent directement sur le filetage filtre de chaque objectif.

Informations techniques

