

[Afficher tous les 2 produits de la même famille.](#)

## Câble d’Extension FPC 6 Broches, 20 cm



Stock **#73-272** 4 In Stock

-

1

+

€46<sup>.00</sup>

AJOUTER AU PANIER

| Prix sur Quantité |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Qté 1+            | €46,00 prix unitaire             |
| Need More?        | <a href="#">Demande de Devis</a> |

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

### Propriétés physiques et mécaniques

Length (cm):

20

### Conformité réglementaire

[Visionner](#)

Certificate of Conformance:


## Description produit

- Idéales pour évaluer et explorer la technologie des lentilles liquides
- Pilotage facile via le logiciel AF Lab sur USB
- Prêtes à l'emploi avec les Objectifs TECHSPEC® Série CX et M12 à Lentille Liquide

La Caméra sur Circuit Autofocus Coming® Varioptic® AF Explorer pour Lentilles Liquides constitue une plateforme d'évaluation facile à utiliser pour explorer la technologie des lentilles liquides et ses avantages pour les applications de vision industrielle. Dotée d'une compatibilité plug-and-play avec nos objectifs TECHSPEC® Série Cx et M12 à Lentille Liquide, l'AF Explorer est facilement pilotée via le logiciel AF Explorer inclus pour ajuster les paramètres de base du capteur, les modes autofocus, les algorithmes autofocus, et plus encore. La Caméra sur Circuit Autofocus Coming® Varioptic® AF Explorer pour Lentilles Liquides est idéale pour ceux qui cherchent à incorporer la technologie des lentilles liquides dans leur application de vision industrielle ou des sciences de la vie pour la première fois, ou comme caméra autonome dans les applications de production. Chaque AF Explorer comprend la carte électronique principale, un capteur d'images, un capteur de temps de vol (TOF), un logiciel et la documentation du produit.

**Remarque :** D'autres cartes de capteurs sont disponibles pour une utilisation avec l'AF Explorer, notamment la Samsung M3085 (8MP 1/3,2"), la Sony IMX307 (2MP 1/2,8") et la Sony IMX219 (8MP 1/4"), toutes optimisées pour une utilisation avec nos objectifs d'imagerie à lentille liquide TECHSPEC®. Veuillez nous contacter pour plus d'informations.

## Informations techniques



The AF Lab software allows for users to acquire images, record video, and easily use auto-focus features such as switched focus between different regions of interest.