

[Afficher tous les 18 produits de la même famille.](#)

Câble à 10 Broches Genie Nano GPIO, 2 m

See More by [Teledyne DALSA](#)



#16-032: Genie Nano GPIO 10-pin Cable, 2m



Stock **#16-032 7 In Stock**

-

1

+

€79⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€79,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
Camera Accessory	Type:
Propriétés physiques et mécaniques	
2	Longueur (m):

Connectivité matérielle & interfaçage

	Longueur du Câble (m):
2	
	Connecteur:
Samtec 10-pin to open end	

Conformité réglementaire

	Certificate of Conformance:
Visionner	

Description produit

• Interface Ethernet 5GBASE-T (5GigE)
• Capteurs de 3,2 à 12,4 mégapixels
• Technologie TurboDrive™ pour le transfert de données jusqu'à 985 Mb/s
• Conception compacte (32 x 44 x 59 mm), légère et robuste

Les Caméras Nano 5GigE Power over Ethernet (PoE) Teledyne DALSA Genie™ sont disponibles dans une gamme de capteurs SONY Pregius avec des résolutions de 3,2 MP à 12,4 MP. L'interface Ethernet 5GigE offre des vitesses de transfert de données jusqu'à 5 fois supérieures à l'interface GigE classique, ce qui, combiné à la technologie TurboDrive™, permet à ces caméras d'atteindre des taux d'images jusqu'à 187 fps tout en conservant une qualité d'image complète. Le logiciel Sapera CamExpert inclus fournit une interface simple d'acquisition d'images avec les bibliothèques Sapera LT SDK pour les applications OEM et d'intégration dans des systèmes. Les Caméras Nano 5GigE Power over Ethernet (PoE) Teledyne DALSA Genie™ sont présentées dans un boîtier compact, léger et robuste entièrement métallique, ce qui les rend idéales pour les applications d'inspection de composants électroniques, d'automatisation industrielle et de systèmes de transport intelligents (ITS). Ces caméras respectent la norme de vision *AA* GigE pour faciliter leur intégration dans les systèmes d'imagerie.

Remarque : Les taux d'images réalisables via TurboDrive™ ou l'acquisition en rafale peuvent varier en fonction de facteurs tels que la qualité et la résolution de l'image.

Sapera LT is a free image acquisition and control software development toolkit (SDK) for Teledyne DALSA'S 1D cameras / 2D cameras / 3D Laser Profiler cameras and frame grabbers. Hardware independent in nature, Sapera LT offers a rich development ecosystem for machine vision OEMs and system integrators. Sapera LT supports image acquisition from cameras and frame grabbers based on machine vision standards including GigE Vision™, CameraLink®, CameraLink HS™, CoaXpress®, and USB3 Vision™.