

Spot Lumineux LED Vert, 0,315"

See More by [Advanced Illumination](#)



Stock **#87-543** FIN DE SÉRIE CONTACT

-

1

+

€134⁹⁵

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€134,95 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

i Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques du produit

SL-4301A-520-IC

Numéro de Modèle:

50,000	Durée de Vie LED (heures):
LED Illuminator	Type d'Éclairage:
Advanced Illumination	Fabricant:
Spot Light	Géométrie:
Constant	Mode d'Éclairage:

Propriétés physiques et mécaniques

7.90	Diamètre (mm):
1/4	Diamètre Fibre (pouces):
38.10	Longueur (mm):
0.312	Diamètre Externe (pouces):

Propriétés optiques

Green	Couleur:
520.00	Longueur d'Onde (nm):

Connectivité matérielle & interfaçage

Flying Leads	Connecteur:
Power Supply Required and Sold Separately. USA: #66-855 Europe: #66-855 Japan: #89-513 Korea: #33-773 China: #66-855	Alimentation d'Énergie:
1.5	Longueur du Câble (m):

Conformité réglementaire

Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Contains SVHC(s)	Reach 233:

DESCRIPTION PRODUIT

Required 24V power supply [#66-855](#) is sold separately. Units cannot be intensity controlled.

- Compatibles avec les connecteurs de fibre 8 mm ou ¼" (0,312")
- Durée de vie de 50 000 heures
- Faible consommation d'énergie

Les Spots Lumineux LED à Remplacement de Fibre Optique d'Advanced Illumination sont spécialement conçus pour remplacer les guides lumineux en fibre optique des systèmes d'illumination en fibre optique utilisés dans les microscopes ou les applications en vision industrielle. Les spots lumineux compacts remplacent directement tout guide lumineux en fibre optique de ¼" (0,312"), ou peuvent être utilisés avec nos adaptateurs de guides lumineux pour remplacer les paquets de fibres. Les Spots Lumineux LED à Remplacement de Fibre Optique d'Advanced Illumination sont disponibles en bleu, vert, rouge et blanc. Ces spot lumineux s'utilisent parfaitement avec notre [Illuminateur Télécentrique à Rétroéclairage TECHSPEC®](#) ou avec nos [Objectifs Télécentriques à Illumination In-Line](#).

Remarque : Une alimentation de 24V ([#66-855](#)) est requise pour toute utilisation. Elle est vendue séparément. L'intensité des unités ne peut pas être réglée.

INFORMATIONS TECHNIQUES

0.315" LED Spot Light Dimensions



