

[Afficher tous les 23 produits de la même famille.](#)

# GS3-U3-89S6M-C 1" Caméra FLIR Grasshopper®3 Haute Performance USB 3.0, Monochrome

See More by [Teledyne FLIR](#)



Teledyne FLIR IIS Grasshopper®3 USB 3.0 Cameras (Front)



Stock **#36-337 4 In Stock**

[Caméras similaires](#)

1 €3.395<sup>00</sup>

**AJOUTER AU PANIER**

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€3.395,00 prix unitaire
Need More?	<a href="#">Demande de Devis</a>

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

**Remarque :** Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

Monochrome **Spectre:**

**Caractéristiques du produit**

Monochrome Camera	<b>Type:</b>
GS3-U3-89S6M-C	<b>Numéro de Modèle:</b>
FLIR	<b>Fabricant:</b>
Grasshopper®3	<b>Série de Caméras:</b>
<b>Remarque:</b> Dimensions: Exclude ¼-20 Tripod Adapter and Lens Holder	

## Propriétés physiques et mécaniques

44 x 29 x 57.5 (excludes connectors and lens mount)	<b>Dimensions (mm):</b>
90	<b>Poids (g):</b>
Full	<b>Logement:</b>

## Capteur

128MB	<b>Tampon d'Image:</b>
1"	<b>Type de Capteur:</b>
8.90	<b>Résolution (MegaPixels):</b>
43.00	<b>Taux d'Image (fps):</b>
4,096 x 2,160	<b>Pixels (H x V):</b>
3.45 x 3.45	<b>Taille de Pixel, H x V (µm):</b>
14.13 x 7.45	<b>Aire Active, H x V (mm):</b>
Sony IMX255	<b>Composante d'Imagerie:</b>
Progressive Scan CMOS	<b>Capteur:</b>
Global	<b>Type d'Obturbateur:</b>
10/12 bit	<b>Profondeur de Pixel:</b>
10µs - 32s	<b>Contrôle d'Exposition:</b>
66.15 (Mode 0) / 71.03 (Mode 7)	<b>Gamme Dynamique (dB):</b>
USB3 Vision v1.0	<b>Machine Vision Standard:</b>

## Electrical

4.5	<b>Consommation de Puissance (W):</b>
-----	---------------------------------------

## Connectivité matérielle & interfaçage

USB 3.0	<b>Interface:</b>
USB 3.1 Gen 1, Micro-B with Screw Locks	<b>Connecteur:</b>
<b>Alimentation d'Énergie:</b> Power over USB (required for operation) <a href="#">#86-770</a> or via GPIO with <a href="#">#86-784</a>	
<b>GPIOs:</b> 1 opto-isolated input, 2 opto-isolated outputs, 2 non-isolated bi-directional ports	
<b>Synchronisation:</b> Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger	
Back Panel	<b>Orientation du Port d'Interface:</b>
8-pin Hirose (HR25)	<b>GPIO Connector Type:</b>

## Filetage & montage

C-Mount	<b>Monture:</b>
---------	-----------------

Filetage:  
1/4-20 with Tripod Mount Adapter [#88-057](#)

## Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):

0 to +50

Température de Stockage (°C):

-30 to +60

## Conformité réglementaire

RoHS 2015:  
[Dispensé](#)

Certificate of Conformance:  
[Visionner](#)

Reach 240:  
[Contains SVHC\(s\)](#)

## Description produit

- Disposent de capteurs haute résolution et haute sensibilité
- Taux d'image élevés commandés par USB 3.0
- Comprennent un logiciel de capture d'images et le SDK



Teledyne  
Authorized  
Distributor

### Teledyne Imaging FLIR/IS Grasshopper<sup>®</sup>3 : Une caméra matricielle de vision industrielle

La **Grasshopper<sup>®</sup>3** offre une alternative rentable, puissante et facile à utiliser aux solutions Camera Link et dual GigE LAG.

La gamme des caméras **Grasshopper<sup>®</sup>3** combine les avantages du CCD avec le prix abordable et le débit de données des interfaces USB 3.0 ou GigE. Ce modèle de caméra haute performance offre une gamme de caractéristiques avec des capteurs CMOS ou CCD. Son architecture basée sur un FPGA et un tampon de trame offre une fiabilité optimale, un ensemble riche de fonctionnalités et un pipeline de traitement d'images complet comprenant l'interpolation des couleurs, le gamma et la fonctionnalité de table de recherche.

**Remarque :** Un câble USB 3.0 (vendu séparément) est nécessaire pour le fonctionnement. Alimentation électrique optionnelle ([#86-784](#)) disponible. Logiciel disponible pour [téléchargement](#). FLIR était auparavant connu sous le nom de Point Grey.

#### Caractéristiques

- Facteur de forme compacte
- Modèles USB 3.0 avec des résolutions de 2,3 à 12 mégapixels
- Modèle d'interface GigE à 2,3 mégapixels pour une performance de bande passante élevée
- Diverses options de capteurs CCD et CMOS haute résolution et grand format
- Outils de transformation des couleurs pour des couleurs fidèles à la réalité
- Les modèles GigE sont dotés de la fonction PoE pour une installation et une maintenance simplifiées.
- SDK Spinnaker et échantillons de code

#### Applications

- Automatisation industrielle
- Mesure 3D
- Inspection des écrans plats
- Appareils pour les sciences de la vie
- Solutions de kiosque biométrique
- Ophtalmologie
- Systèmes de circulation intelligents