


[Afficher tous les 9 produits de la même famille.](#)

Film Polarisant NIR à Contraste Élevé, 76 mm x 76 mm



High Contrast NIR Polarizing Film

Stock **#25-104** **2 In Stock**

-

1

+

€490⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-9	€490,00 prix unitaire
Qté 10+	€393,20 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Linear Polarizer

Type:

Remarque:

Delivered with protective film and paper overlayer on both sides marked to show polarization axis. Outer 0.5mm edge is not functional due to loss of transparency during laser cutting.

Propriétés physiques et mécaniques

76.00	Longueur (mm):
76.0 x 76.0 ±0.2	Dimensions (mm):
0.50 (Nominal)	Épaisseur (mm):
Polarizing Film	Construction:

76.00	Largeur (mm):
-------	---------------

Propriétés optiques

Uncoated	Traitement:
>1000:1 (700nm-1600nm) >10000:1 AVG (400nm-800nm)	Rapport d'Extinction:

Cellulose Triacetate	Substrat: □
532nm: 65 830nm: 70 1550nm: 80	Transmission Polarisation-P (%):

532nm: 0.002 830nm: 0.04 1550nm: 0.1	Transmission pour Lumière S-Polarisée (%):
80-50	Qualité de Surface:

420 - 1600	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
------------	--------------------------------

Environnement & durabilité

85 x 500 (dry)	Heat Resistance (°C x Hours):
-40 x 500	Cold Resistance (°C x Hours):

DIN ISO 9022-2-10-07 DIN ISO 9022-2-11-05 DIN ISO 9022-2-12-07 DIN ISO 9022-2-14-05	Durabilité Environnementale:
15-25	Température de Stockage (°C):

Conformité réglementaire

Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 250:

Description produit

- Rapport d’extinction >1.000:1 de 700 nm à 1600 nm
 - Parfait pour les applications d'imagerie NIR
 - Une alternative abordable aux polariseurs conventionnels en verre
 - [Films polarisants NIR à ultra-large bande](#) également disponibles
- Le Film Polarisant Infrarouge Proche (NIR) à Contraste Élevé offre un excellent contraste dans le spectre VIS et NIR et constitue une alternative abordable aux polariseurs en verre conventionnels. Ces films polarisants sont conçus pour aider à contrôler la lumière parasite avec les photodétecteurs NIR et à réduire l'éblouissement dans les applications d'imagerie industrielle. Avec un contraste de 1.000:1 dans l'infrarouge proche et de 10.000:1 dans le visible, ces films polarisants présentent d'excellentes performances à large bande. Le Film Polarisant Infrarouge Proche (NIR) à Contraste Élevé se caractérise par une transmission élevée entre 415 et 1600 nm et peut être facilement découpé. Ces films polarisants sont idéaux pour la détection, l'imagerie NIR et les applications SWIR.

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.

Nos capacités comprennent :

- Dimensions, matériaux, traitements, etc. personnalisés
- Qualité de surface et planéité de surface de haute précision
- Tolérances serrées et géométries complexes
- Production évolutive – du prototype à la série

En savoir plus sur nos [capacités de fabrication sur mesure](#) ou soumettre une demande [ici](#).