

[Afficher tous les 12 produits de la même famille.](#)

Platine Linéaire Motorisée à Capacité de Charge Élevée, Coudée à 90°, Métrique

See More by [Zaber™](#)



Stock #26-083 **1 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €194.⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

| | |
|-------------------|----------------------------------|
| Prix sur Quantité | |
| Qté 1+ | €194,00 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Metric **Type:**

Propriétés physiques et mécaniques

75.00 **Longueur (mm):**

6.00 **Épaisseur (mm):**

Largeur (mm):

87.00

Hauteur (mm):

125

Filetage & montage

Filetage:

(9) M6 (1/4"-20) Clearance Slots
(2) M6 x 1.0

Conformité réglementaire

RoHS 2015:

[Conforme](#)

Certificate of Conformance:

[Visionner](#)

Reach 247:

[Conforme](#)

Description produit

- Options à centre de rotation de 40 mm et 60 mm
- Faible encombrement et profil bas pour les systèmes compacts
- Capacité de charge au centre de 30N (~3kg)
- Disponibles avec un encodeur intégré, monté sur le moteur, de 200 comptes par tour (CPR)

Les Goniomètres Motorisés de Zaber™ permettent un ajustement angulaire précis et contrôlés électroniquement d'un objet autour d'un point fixe situé au-dessus du centre de la surface de montage. Dotés d'un contrôleur intégré, ces goniomètres peuvent être commandés manuellement à l'aide d'un bouton de commande indexé ou contrôlés par ordinateur via une communication RS-232 ou via USB avec le logiciel fourni. Des versions avec encodeur sont disponibles pour toutes les options de déplacement, avec des encodeurs rotatifs en quadrature de 200 comptes par tour (CPR) intégrés au moteur pas à pas. Les goniomètres motorisés Zaber™ sont idéaux pour assurer le réglage de l'inclinaison des composants optiques dans les applications d'alignement laser et de modification de la trajectoire du faisceau. Ces goniomètres sont dotés d'un système d'alignement à synchronisation pour garantir un centre de rotation commun lorsque les options 40 mm et 60 mm sont empilées, et peuvent être mis en guirlande avec des platine supplémentaires en utilisant une seule alimentation pour faciliter l'intégration dans des systèmes.

Remarque : Une alimentation universelle 24-48 VDC, des câbles de données pour la connexion en guirlande et des câbles d'interface d'ordinateur (USB ou RS-232) sont vendus séparément comme accessoires.