

[Afficher tous les 6 produits de la même famille.](#)

Support de Filtre en Aluminium Haute Performance



High Performance Aluminum Filter Mount

Stock **#22-829** **1 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €97⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€97,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Lens Accessory **Type:**

Filetage & montage

M55 x 0.75 **Filetage:**

Conformité réglementaire

Description produit

- Gamme de distances focales de 9 à 36 mm avec des champs de vision entre 10 et 39°
- Corrigés NIR pour les applications multispectrales et jour/nuit
- Modèles manuels, P-Iris et DC Auto-Iris disponibles

Les Téléobjectifs Varifocaux Motorisés offrent une large gamme de champs de vision pour les applications nécessitant une longue distance de travail, permettant à l'utilisateur de faire un zoom avant sur une zone d'intérêt ou un zoom arrière pour une investigation complète de la scène. Les objectifs sont corrigés en fonction de l'infrarouge pour une utilisation avec de véritables caméras jour/nuit, fournissant une image lumineuse dans les deux éclairages, visible et infrarouge. Cette correction IR permet de conserver la netteté de l'image en plein jour, de nuit ou lorsqu'il y a un mélange d'éclairage visible et IR. Les Téléobjectifs Varifocaux Motorisés permettent à l'utilisateur d'optimiser le champ de vision avec un zoom optique 4X pour cibler une zone d'intérêt, puis de zoomer numériquement jusqu'à 16X. Ils sont idéaux pour des applications telles que la circulation intelligente (ITS), la télédétection, la sécurité et la robotique.

Remarque : Les objectifs P-Iris et DC Auto-Iris ne sont pas compatibles avec les caméras de vision industrielle standard car ils nécessitent un connecteur auto-iris compatible.

;