

[Afficher tous les 6 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC[®]

Miroir Diélectrique Ultrarapide PeakPower Max. à Faible GDD, 920 nm, 45° AOI, 25,4 mm de dia., 6,35 mm d'épaisseur



Stock **#29-524** 20+ In Stock

-

1

+

€510^{,00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-5	€510,00 prix unitaire
Qté 6+	€482,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Propriétés physiques et mécaniques

25.40 +0.00/-0.10

Diamètre (mm):

6.35 ±0.10

Épaisseur (mm):

Commercial Polish

Bords:

Protective as needed	Biseau:
Propriétés optiques	
10-5	Qualité de Surface:
R _s > 99.50% @ 830 - 1010nm @ 45° AOI	Spécification du Traitement:
0 ±50 fs ² @ 830 - 1010nm @ 45° AOI	GDD Specification:
λ/10	Planéité de Surface (P-V):
830 - 1010	Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
0.75J/cm ² @ 920nm, 100-on-1, S-Polarization, 5Hz, Pulse Duration 25fs, 350µm Dia.	Damage Threshold, Reference: ☐
Conformité réglementaire	
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Seuil de dommage élevé pour lasers femtoseconde dépassant 0,75J/cm² pour une durée d'impulsion de 25 fs à 920 nm
- >99,5% de réflectivité avec une dispersion de retard de groupe proche de zéro
- Idéaux pour les applications avancées des lasers femtoseconde

Les Miroirs Ultrarapides PeakPower à Seuil de Dommage Élevé et à Faible GDD TECHSPEC® utilisent une approche de conception innovante pour maximiser le seuil de dommage laser pour les impulsions ultracourtes. Ces miroirs présentent une GDD proche de 0 fs² sur une large bande spectrale, ce qui les rend adaptés aux applications ultrarapides les plus exigeantes. Un angle d'incidence de 45° les rend parfaitement adaptés comme miroirs de déviation dans les systèmes laser ultrarapides avancés. Les Miroirs Ultrarapides PeakPower à Seuil de Dommage Élevé et à Faible GDD TECHSPEC® ont une réflectivité élevée qui garantit une perte minimale tout en maintenant des durées d'impulsion ultrarapides. Les valeurs exceptionnelles de seuil de dommage laser (LDT) dépassant 0,75 J/cm² pour une durée d'impulsion de 25 fs à 920 nm pour ces miroirs garantissent que ceux-ci fonctionneront même avec des énergies d'impulsion ultrarapides exceptionnellement élevées.