

Caméra Couleur USB 3.0, 1/1,8" IDS U3-33F0XCP-C-HQ

See More by [IDS Imaging Development Systems](#)



IDS Imaging uEye+ USB3 Cameras



Stock **#78-186** NOUVEAU 3-4 JOURS

-

1

+

€545^{.00}

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€545,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

1

 Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques du produit

Color Camera

Type:

IDS Imaging Development Systems	Fabricant:
uEye+ XCP	Famille de Caméras:
U3-33F0XCP-C-HQ	Numéro de Modèle:

Propriétés physiques et mécaniques

29 x 29 x 17 (excludes connectors and lens mount)	Dimensions (mm):
62	Poids (g):
Full	Housing:

Capteur

Not Specified	Tampon d'Image:
Sony IMX568	Composante d'Imagerie:
Progressive Scan CMOS	Capteur:
Global	Type d'Obturbateur:
1/1.8"	Type de Capteur:
5.10	Résolution (MegaPixels):
2,448 x 2,048	Pixels (H x V):
2.74 x 2.74	Taille de Pixel, H x V (µm):
6.708 x 5.612	Aire Active, H x V (mm):
49.00	Taux d'Image (fps):
12 bit	Profondeur de Pixel:
0.009ms - 2000ms	Contrôle d'Exposition:
70.00	Gamme Dynamique (dB):
USB3 Vision	Machine Vision Standard:

Electrical

0.5 - 1.2	Consommation de Puissance (W):
-----------	--------------------------------

Connectivité matérielle & interfaçage

USB 3.0	Sortie Vidéo:
USB 3.0 micro-B, screwable	Connecteur:
Power over USB	Alimentation d'Énergie:
8-pin connector	GPIO Connector Type:

Filetage & montage

C-Mbunt	Monture:
---------	----------

Environnement & durabilité

0 to +55	Température d'Utilisation (°C):
-20 to +60	Température de Stockage (°C):

Conformité réglementaire

Conforme	RoHS:
Visionner	Certificate of Conformance:

DESCRIPTION PRODUIT

- Options de boîtier standard (SE), compact (CP) et ultra-compact (XCP) disponibles
- Monture C avec capteurs CMOS grand format jusqu'à 1,1"
- Résolution jusqu'à 5,3 MP avec des taux d'images allant jusqu'à 396 images par seconde

Les Caméras USB3 uEye CP/ XCP/SE d'IDS Imaging utilisent la [plateforme SDK IDS peak](#) qui supporte les normes GeniCam et USB3 Vision pour faciliter le développement et l'intégration de logiciels. Les caméras CP ont la taille standard de l'industrie (29 x 29 x 29 mm) et conviennent à presque toutes les applications. Les caméras XCP ont une taille ultra compacte de 29 x 29 x 17 mm et constituent une excellente option pour les applications à une seule caméra, sensibles au prix. Les caméras SE ont un boîtier plus grand de 34 x 44 x 47 mm pour permettre une gestion exceptionnelle de la chaleur et sont idéales pour les applications sensibles au bruit et à la chaleur. Les Caméras USB3 uEye CP/XCP/SE d'IDS Imaging sont idéales pour les applications de fabrication, industrielles et d'automatisation
