

[Afficher tous les 33 produits de la même famille.](#)

InfiniProbe TS-160 ROBUSTO-Lite™ avec Objectif Macro



ROBUSTO™ and ROBUSTO-Lite™ Cinematography Lenses



Stock **#16-092** **1 In Stock**

-

1

+

€4.870⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€4.870,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

0.306 - 0.019

Numerical Aperture (NA) Range:

Caractéristiques du produit

Includes 1 x Macro Objective	Remarque:
Variable Magnification Lens	Type:

Propriétés physiques et mécaniques	
153.50	Longueur (mm):
48	Diamètre Max. (mm):
Propriétés optiques	
43.30	Cercle Image Max. (mm):
0X- 16X	Grossissement Primaire PMAG:
Macro: 32 - ∞	Distance de Travail (mm):
Capteur	
35mm (43.3mm Image Circle)	Taille maximale du capteur:
Filetage & montage	
M42 x0.75 (T-Mount)	Monture:
Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Conforme	Reach 224:
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Des performances micro, macro et longue distance exceptionnelles
- Permettent l'imagerie à longue distance avec un niveau de détail élevé dans toute la gamme de profondeur de champ
- Six objectifs interchangeable pour répondre aux exigences de l'application

Les Objectifs de Production Cinématographique ROBUSTO™, faisant partie de la ligne Nelsonian™ Optics de la compagnie Infinity Photo-Optical, intègrent la technologie de microscope à longue distance de travail reconnue au niveau mondial d'Infinity afin d'offrir des performances exceptionnelles pour les applications de production cinématographique et de photographie avancée en micro, macro et longue distance. Ces objectifs disposent d'un réglage de la mise au point et du diaphragme et sont disponibles en deux modèles : le ROBUSTO™ ou le ROBUSTO Lite™. Le ROBUSTO est conçu avec un engrenage intégré pour la motorisation de la mise au point, tandis que le ROBUSTO Lite présente un corps plus petit et plus léger pour une utilisation manuelle facile, avec un engrenage de motorisation disponible en option. Les deux versions de l'objectif ROBUSTO utilisent l'un des six objectifs interchangeables pour répondre aux exigences des applications. En plus de leur utilisation dans les applications de production cinématographique et de photographie, les objectifs ROBUSTO sont également idéaux pour les applications industrielles, médico-légales et biologiques où ils peuvent transformer n'importe quelle caméra de vision industrielle en un microscope portable à focalisation continue.

Visitez la page [Produits Cinématographiques Infinity Photo-Optical](#) pour en savoir plus sur ces produits !