

[Afficher tous les 15 produits de la même famille.](#)

Capteur Energymax Coherent, 300nJ to 600μJ

See More by [Coherent®](#)



Coherent® EnergyMax Laser Energy Sensors

Stock **#66-281** [CONTACT](#)

-

1

+

€1.565^{.00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€1.565,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

 Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
Numéro de Modèle:	
J-10MB-LE Coherent Part Number: 1110855	
Type:	
Meter required	
Linéarité (%):	
±3	
Calibration Incertaine (%):	
±2	

<0.02	Energie Equivalente/Bruit (μJ):
Mesureurs Compatibles: #35-203, #66-277, #88-412	
Densité de Puissance Maximale Incidente: 500mJ/cm² (10ns, 1064nm)	
300nJ - 600μJ	Plage d'Énergie:
Preferred Meter: #88-412	

Propriétés physiques et mécaniques

10	Diamètre Zone Active (mm):
----	----------------------------

Propriétés optiques

1064	Longueur d'Onde de Calibration (nm):
17	Largeur de Pulse Max. (μs):

190 - 12000	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
-------------	--------------------------------

Capteur

Pyroelectric	Capteur:
--------------	----------

Electrical

1000	Taux de Répétition Max. (pps):
4	Puissance Maximale du Faisceau Incident (W):

Connectivité matérielle & interfaçage

DB25	Connecteur:
2.5	Longueur du Câble (m):

Conformité réglementaire

Dispensé	RoHS 2015:
Contains SVHC(s)	Reach 224:
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

• Certifiés ISO 17025
• Caractéristiques de Compensation Spectrale Embarquées
• Compensation de Température Automatique
Les Capteurs d'Énergie Laser EnergyMax de Coherent® sont conçus pour une multitude d'applications de mesure de laser exigeantes. Ces capteurs d'énergie, disponibles en configurations USB à compteur ou sans compteur, figurent un traitement diffus pour minimiser les réflexions spéculaires et de larges zones actives. Le J-50MB-YAG combine le traitement MaxBlack avec un diffuseur pour pouvoir être utilisé avec des lasers de haute puissance, jusqu'à 3 J. Les Capteurs d'Énergie Laser EnergyMax de Coherent® utilisent des capteurs embarqués d'automatisation de compensation d'énergie pour une précision de mesure améliorée.