

[Afficher tous les 15 produits de la même famille.](#)

Capteur Energymax Coherent, Nd:YAG

See More by [Coherent®](#)



Coherent® EnergyMax Laser Energy Sensors

Stock **#66-278** **5 In Stock**

-

1

+

€2.075^{.00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€2.075,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

i Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
Numéro de Modèle:	
J-50MB-YAG Coherent Part Number: 1110744	
Type:	
Meter required	
Linéarité (%):	
±3	
Calibration Incertaine (%):	
±2	

Energie Equivalente/Bruit (µJ):	
<50	
Mesureurs Compatibles:	
#35-203, #66-277, #88-412	
Densité de Puissance Maximale Incidente:	
14J/cm ² (10ns, 1064nm)	
2.8J/cm ² (10ns, 532nm)	
0.75J/cm ² (10ns, 355nm)	
1.0J/cm ² (10ns, 266nm)	
Plage d'Énergie:	
1.5mJ - 3J	

Preferred Meter:	
#66-277	

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre Zone Active (mm):	
35	

Propriétés optiques

Longueur d'Onde de Calibration (nm):	
1064	
Largeur de Pulse Max. (µs):	
340	

Gamme de Longueur d'Onde (nm):	
266 - 2100	

Capteur

Capteur:	
Pyroelectric	

Electrical

Taux de Répétition Max. (pps):	
50	
Puissance Maximale du Faisceau Incident (W):	
20	

Connectivité matérielle & interfaçage

Connecteur:	
DB25	
Longueur du Câble (m):	
2.5	

Conformité réglementaire

RoHS 2015:	
Dispensé	
Reach 224:	
Contains SVHC(s)	
Certificate of Conformance:	
Visionner	

Description produit

- Certifiés ISO 17025
- Caractéristiques de Compensation Spectrale Embarquées
- Compensation de Température Automatique

Les Capteurs d'Énergie Laser EnergyMax de Coherent® sont conçus pour une multitude d'applications de mesure de laser exigeantes. Ces capteurs d'énergie, disponibles en configurations USB à compteur ou sans compteur, figurent un traitement diffus pour minimiser les réflexions spéculaires et de larges zones actives. Le J-50MB-YAG combine le traitement MaxBlack avec un diffuseur pour pouvoir être utilisé avec des lasers de haute puissance, jusqu'à 3 J. Les Capteurs d'Énergie Laser EnergyMax de Coherent® utilisent des capteurs embarqués d'automatisation de compensation d'énergie pour une précision de mesure améliorée.