


[Afficher tous les 15 produits de la même famille.](#)

## Fenêtre de Sécurité Laser LS24 YAGW 304,8 x 304,8 mm



Laser Safety Windows

Stock **#75-521** **NOUVEAU** **7 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €179<sup>00</sup>

**AJOUTER AU PANIER**

### Prix sur Quantité

Qté 1-5	€179,00 prix unitaire
Qté 6-10	€161,10 prix unitaire
Need More?	<a href="#">Demande de Devis</a>

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

### Caractéristiques du produit

#### Certification EN 207/208:

D AB8 + IRMAB3 180-315  
D AB5 + I AB8 + RMAB7 316-428  
D AB5 + IRMAB6 429-441  
DIRMAB1 669-713  
DIRMAB3 740-1115  
DIRMAB4 761-1102  
DIRMAB5 779-1050  
D AB5 + IRMAB7 811-1050

Matière du Filtre:

## Propriétés physiques et mécaniques

304.8 x304.8

Dimensions (mm):

3.00

Épaisseur (mm):

## Propriétés optiques

>7 @200-400  
>7 @850-1100  
>5 @9000-10600

Densité Optique OD:

Green

Couleur:

50

Transmission de la Lumière Visible VLT (%):

## Conformité réglementaire

[Visionner](#)

Certificate of Conformance:

## Description produit

- Protection contre les rayonnements laser certifiée CE
- Disponibles pour des longueurs d'onde UV, VIS et NIR
- Taille de 200 mm x 100 mm, idéale pour les petits boîtiers
- Tailles de 304,8 mm x304,8 mm également disponibles

Les Fenêtres de Sécurité Laser présentent une densité optique élevée dans une gamme de longueurs d'onde spécifiée dans les spectres UV, VIS et NIR. Fabriquées en acrylique et en polycarbonate, ces fenêtres de sécurité laser sont certifiées CE et protègent contre les rayonnements laser. Ces fenêtres sont disponibles en 200 x 100 mm pour une intégration facile dans les portes, fenêtres et boîtiers de petits équipements. Les Fenêtres de Sécurité Laser sont idéales pour visualiser en toute sécurité les environnements laser dans les applications d'usinage de matériaux, de fabrication et de laboratoire utilisant des sources laser Nd:YAG, CO<sub>2</sub>, à fibre et autres.

**Avertissement** : En raison du risque de lésions oculaires, le degré de protection requis dans chaque circonstance doit être déterminé par le responsable de la sécurité des lasers, l'hygiéniste du travail ou la personne responsable du programme de sécurité.