

[Afficher tous les 51 produits de la même famille.](#)

# Caméra Couleur LUCID Vision Labs Triton2™ TRT051S-CC, Sony IMX547, 5,0 MP

See More by [LUCID Vision Labs™](#)



LUCID Vision Labs Triton2™ 2.5GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras - Front



Stock **#28-887** [CONTACT](#)

-

1

+

€655<sup>00</sup>

AJOUTER AU PANIER

| Prix sur Quantité |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Qté 1+            | €655,00 prix unitaire            |
| Need More?        | <a href="#">Demande de Devis</a> |

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

|                             |  |                   |
|-----------------------------|--|-------------------|
| Color                       |  | Spectre:          |
| Caractéristiques du produit |  |                   |
| Color Camera                |  | Type:             |
| TRT051S-CC                  |  | Numéro de Modèle: |

|                                                                                                                                                                                                           |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Lucid Vision Labs                                                                                                                                                                                         | Fabricant:                       |
| Triton2™                                                                                                                                                                                                  | Série de Caméras:                |
| Propriétés physiques et mécaniques                                                                                                                                                                        |                                  |
| 44.0 x29.0 x45.3 (excludes connectors and lens mount)                                                                                                                                                     | Dimensions (mm):                 |
| 90                                                                                                                                                                                                        | Poids (g):                       |
| Full                                                                                                                                                                                                      | Logement:                        |
| Capteur                                                                                                                                                                                                   |                                  |
| 128MB                                                                                                                                                                                                     | Tampon d'Image:                  |
| 1/1.8"                                                                                                                                                                                                    | Type de Capteur:                 |
| 5.00                                                                                                                                                                                                      | Résolution (MegaPixels):         |
| 49.10                                                                                                                                                                                                     | Taux d'Image (fps):              |
| 2,448 x2,048                                                                                                                                                                                              | Pixels (H x V):                  |
| 2.74 x2.74                                                                                                                                                                                                | Taille de Pixel, H x V (µm):     |
| 6.71 x5.61                                                                                                                                                                                                | Aire Active, H x V (mm):         |
| Sony IMX547                                                                                                                                                                                               | Composante d'Imagerie:           |
| Progressive Scan CMOS                                                                                                                                                                                     | Capteur:                         |
| Global                                                                                                                                                                                                    | Type d'Obturateur:               |
| 12 bit                                                                                                                                                                                                    | Profondeur de Pixel:             |
| 11.76µs - 10s                                                                                                                                                                                             | Contrôle d'Exposition:           |
| 48.0                                                                                                                                                                                                      | Gamme Dynamique (dB):            |
| GigE Vision v2.0                                                                                                                                                                                          | Machine Vision Standard:         |
| Electrical                                                                                                                                                                                                |                                  |
| 4.5 (External Power Supply) 5.0 (PoE)                                                                                                                                                                     | Consommation de Puissance (W):   |
| Connectivité matérielle & interfaçage                                                                                                                                                                     |                                  |
| 2.5GigE (PoE)                                                                                                                                                                                             | Interface:                       |
| 2.5GigE, GigE, M12                                                                                                                                                                                        | Connecteur:                      |
| Power Supply Required and Sold Separately.<br>USA: <a href="#">#18-364</a><br>Europe: <a href="#">#18-365</a><br>Japan: <a href="#">#18-364</a><br>Korea: Not Available<br>China: <a href="#">#18-365</a> | Alimentation d'Énergie:          |
| 1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated bi-directional ports                                                                                                                        | GPIOs:                           |
| Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or PTP (IEEE 1588)                                                                                                                                             | Synchronisation:                 |
| Back Panel                                                                                                                                                                                                | Orientation du Port d'Interface: |
| 8-pin M8                                                                                                                                                                                                  | GPIO Connector Type:             |
| Filetage & montage                                                                                                                                                                                        |                                  |
| C-Mount                                                                                                                                                                                                   | Monture:                         |
| 1/4-20 with Tripod Mount Adapter                                                                                                                                                                          | Filetage:                        |
| Environnement & durabilité                                                                                                                                                                                |                                  |

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| -20 to +55 | Température d'Utilisation (°C): |
| -30 to +60 | Température de Stockage (°C):   |

Conformité réglementaire

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| <a href="#">Visionner</a> | Certificate of Conformance: |
|---------------------------|-----------------------------|

## Description produit

- Interface Ethernet 2.5GBASE-T (2,5GigE)
- Capteurs de 0,3 à 24,50 mégapixels
- Facteur de forme compact 44 x 29 x 45,3 mm
- Protection IP67 avec tubes de lentille en option

Les Caméras LUCID Vision Labs Triton2™ 2,5GigE d’Alimentation Ethernet (PoE) offrent des vitesses de transfert de données de 2,5GigE permettant des taux d’images élevés à des résolutions accrues. Dotées d'un capteur d'image à alignement actif, ces caméras sont conçues pour minimiser l'indinaison et la rotation du capteur et assurer l'alignement du capteur d'image sur l'axe optique de l'objectif. Pour les environnements difficiles avec de la poussière ou de l'eau, des tubes de lentilles accessoires sont disponibles pour garantir un indice de protection IP67. Les caméras LUCID Vision Labs Triton2™ 2,5GigE d'Alimentation Ethernet (PoE) se caractérisent par une excellente gestion thermique avec une large plage de températures de fonctionnement allant de -20°C à 55°C. Ces caméras sont idéales pour les applications dans les secteurs de l'automobile, du contrôle des processus et de l'alimentation et des boissons.